

Renseignements techniques relatifs aux accessoires pour câbles de moyenne tension

Tableaux W

Tableau W

Utiliser les produits suivants	Gaine isolante de câble Diamètre (po)		Symbole pour W	Utiliser les produits suivants	Gaine isolante de câble Diamètre (po)		Symbole pour W
	Min.	Max.			Min.	Max.	
Tableau W1				Tableau W7			
151SP/SR	0,575	0,740	A	K656I/CY/CH	0,420	0,660	D
151LS/LY	0,635	0,905	B	K655/656LR	0,530	0,680	E
161DLR				K655/656SR			
161/162LR	0,805	1,060	C	655/656LINK	0,640	0,820	F
161/162LRJS	0,890	1,220	D	K655/656LINK	0,760	0,950	G
161LR/161LRJS				655/656ETP	0,850	1,050	H
261LR/261LRJS	1,090	1,310	E	K655/656ETP			
162LR/162LRJS				655/656RTP	0,980	1,180	J
261DLR				K655/656LRTP	1,090	1,310	K
262LR/262LRJS				655/656BI-LINK	1,180	1,465	L
Tableau W2					1,280	1,430	LM
273RLR	0,760	0,950	G		1,370	1,630	M
274RLR	0,850	1,050	H		1,550	1,780	N
273DLR					1,665	1,785	PA
	0,980	1,180	J		1,725	1,935	P
	1,090	1,310	K	Tableau W8			
Tableau W3				15PCJ-1	0,640	0,820	F
375LR	0,850	1,050	H	15PCJ-2	0,760	0,950	G
376LR	0,980	1,180	J		0,850	1,050	H
	1,090	1,310	K		0,980	1,180	J
	1,235	1,465	L		1,090	1,310	K
Tableau W4					1,180	1,465	L
167/168RLR	0,640	0,820	F		1,280	1,430	LM
167LRT	0,760	0,950	G		1,370	1,630	M
	0,850	1,050	H		1,515	1,780	N
	0,980	1,180	J		1,725	1,935	P
	1,090	1,310	K		1,900	2,120	Q
Tableau W5				Tableau W9			
167/168ELR	0,665	0,895	6689	25PCJ-1	0,760	0,950	G
273/274DEL	0,740	0,950	7495	25PCJ-2	0,850	1,050	H
273/274ELR				755/756LR			
167/168DEL	0,880	1,100	88110	755/756LINK	0,980	1,180	J
	1,090	1,310	K	755/756ETP	1,090	1,310	K
Tableau W6				755/756LRTP	1,180	1,465	L
10EP	0,495	0,585	EB	755/756BI-LINK	1,370	1,630	M
152EA	0,525	0,635	EF	755CA/CK/TCK			
160CA*	0,575	0,685	FA		1,515	1,780	N
(*EB-FA seulement)	0,625	0,735	FAB		1,725	1,935	P
	0,675	0,785	FB		1,900	2,120	Q
	0,725	0,835	FG		2,115	2,235	R
	0,775	0,885	GA				
	0,825	0,935	GAB				
	0,875	0,985	GB				

Renseignements techniques relatifs aux accessoires pour câbles de moyenne tension

Tableaux W et Tableaux X

Tableau W (suite)

Utiliser les produits suivants	Conducteur Taille AWG ou kcmil	Symbole pour X		Utiliser les produits suivants	Conducteur Taille AWG ou kcmil	Symbole pour X	
		Toronné/ comprimé	Compact/ massif			Toronné/ comprimé	Compact/ massif
Tableau W10				Tableau W16			
35PCJ-1	0,850	1,050	H	252LR	0,575	0,740	A
35PCJ-2	0,980	1,180	J	252LRJS	0,635	0,905	B
	1,090	1,310	K		0,805	1,060	C
	1,180	1,465	L		0,890	1,220	D
	1,370	1,630	M		1,090	1,310	E
	1,515	1,780	N				
	1,725	1,935	P				
	1,900	2,120	Q				

Tableau X

Utiliser les produits suivants	Conducteur Taille AWG ou kcmil	Symbole pour X		Utiliser les produits suivants	Conducteur Taille AWG ou kcmil	Symbole pour X	
		Toronné/ comprimé	Compact/ massif			Toronné/ comprimé	Compact/ massif
Tableau X1				Tableau X6			
167/168ELR/DEL	#2	210	220	K655/656ETP	650	750/800	360
273/274ELR/DEL	#1	220	230	755/756ETP	700/750	900	380
156LR, 161/162LR	1/0	230	240	655/656BI-LINK	800	-	390
261/262LR,167LRT	2/0	240	250	K655/656BI-LINK	900	1 000	400
167/168RLR,167DLR	3/0	250	260	755BI-LINK	1 000	-	410
273/274RLR,273DLR	4/0	260	270	655CK, 755CK	-	1 250	420
00400, 02500, 02509, 02702,	250	270	-	655TCK, 03600	1 250	-	440
02800, K151SP/SR,				03602, 03700, 03702			
375LR/376LR							
Tableau X2				Tableau X7			
375/376LR	1/0	230	240	15PCJ1	#2	220	210
375/376LR	2/0	240	250	25PCJ1	#1	230	220
	3/0	250	260	35PCJ1	1/0	240	230
	4/0	260	270	15PCJ2	2/0	250	240
				25PCJ2	3/0	260	250
				35PCJ2	4/0	270	260
					250	280	270
					350	300	290
					500	330	310
					750	380	360
					1 000	410	400
					1 250	440	420
Tableau X6				Tableau X9			
655/656LRTP	-	#2	210	PCT1	#2	220	210
K655/656LRTP	#2	#1	220	PCT2	#1	230	220
755/756LRTP	#1	1/0	230	01000	1/0	240	230
K656I/Y/H, K655/656LR	1/0	2/0	240	01010	2/0	250	240
755/756LR, K655/656SR	2/0	3/0	250		3/0	260	250
655/656LINK, K655/656LINK	3/0	4/0	260		4/0	270	260
755/756LINK, 655/656ETP	4/0	250	270				
K655/656ETP, 755/756ETP	250	300	280				
655/656BI-LINK	300	350	290				
K655/656BI-LINK	350	400	300				
755BI-LINK, 655CK	400	450	310				
755CK, 655TCK, 03600,	450	500/550	320				
03602, 03700, 03702	500	600	330				
K655/656LRTP	550	650	340				
755/756LRTP, K656I/Y/H	600	700	350				
K655/656LR, K655/656LR							
755/756LR, K655/656SR							
655/656LINK, K655/656LINK							
755/756LINK, 655/656ETP							
K655/656ETP, 755/756ETP							