

Guide de référence rapide



Série Star Teck (ST)



Série Star Teck XP (STX)



Série Star Teck Extreme (STE)

Série Star Teck
Extreme XP (STEX)

Série 10464

Raccords pour câbles Teck

Calibre de câbles	Star Teck (pp. A14–A15)	Star Teck XP (pp. A16–A17)	Star Teck Extreme (pp. A18–A20)	Star Teck Extreme XP (pp. A21–A24)	Série 10464 Étanche à l'eau (p. A29)
14/2	ST050-464	STX050-464	STE050	STEX075	10464
14/3	ST050-464	STX050-464	STE050	STEX075	10464
14/4	ST050-464	STX050-464	STE050	STEX075	10464
14/6	ST050-465	STX075-465	STE050	STEX075	10465-TB
14/8	ST050-466	STX075-466	STE050	STEX075	10466
14/10	ST075-467	STX075-467	STE075	STEX075	10467
14/20	ST100-469	STX100-468	STE100	STEX100	10469
12/2	ST050-464	STX050-464	STE050	STEX075	10464
12/3	ST050-464	STX050-464	STE050	STEX075	10464
12/4	ST050-465	STX075-465	STE050	STEX075	10465-TB
10/2	ST050-464	STX050-464	STE050	STEX075	10464
10/3	ST050-465	STX075-465	STE050	STEX075	10465-TB
10/4	ST050-465	STX075-465	STE050	STEX075	10465-TB
8/3	ST075-467	STX100-467	STE075	STEX100	10466
8/4	ST075-467	STX100-467	STE075	STEX100	10467
6/3	ST075-468	STX100-468	STE075	STEX100	10468
6/4	ST100-469	STX125-469	STE100	STEX125	10468
4/3	ST100-469	STX125-469	STE100	STEX125	10469
3/3	ST100-469	STX125-469	STE100	STEX125	10469
2/3	ST125-470	STX150-470	STE125	STEX125	10469
1/3	ST125-550	STX150-550	STE125	STEX150	10470
1/0/3	ST125-550	STX150-550	STE150	STEX150	10470
2/0/3	ST150-472	STX200-472	STE150	STEX200	10471
3/0/3	ST150-472	STX200-472	STE150	STEX200	10471
4/0/3	ST200-551	STX200-473	STE200	STEX200	10472
250/3	ST200-474	STX200-474	STE200	STEX250	10473
300/3	ST200-474	STX200-474	STE200	STEX250	10474
350/3	ST200-475	STX250-475	STE200	STEX250	10474
400/3	ST250-477	STX250-475	STE250	STEX300	10475
500/3	ST250-478	STX300-478	STE250	STEX300	10476
600/3	ST300-479	STX300-479	STE300	STEX300	10477
750/3	ST300-480	STX350-480	STE300	STEX350	10478

*Pour référence seulement. La taille du câble suggérée peut varier selon les spécifications du fabricant de câbles.