

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Barres de support réglables Steel City^{MD}

Le complément idéal à vos boîtes octogonales Iberville^{MD}



Installer une boîte octogonale entre deux colombages n'a jamais été aussi facile. Notre nouvelle conception simplifie le travail des électriciens et entrepreneurs.

—
01
Fixer la barre avec 2 vis de chaque côté.

—
02
Placer la boîte et serrer la vis pour fixer la boîte

Caractéristiques et avantages

- Barre pré-réglée pour boîte octogonale de 1-1/2 po et cloison sèche de 1/2 po
- Pour utilisation avec cloison sèche ou plâtre de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po
- La languette de positionnement de la plaque d'extrémité est marquée pour applications sur murs de lattes, cloison sèche et plâtre avec boîtes standards et profondes

- Conception améliorée pour une installation plus solide et plus rapide
- Plus facile à utiliser
- Cette barre de support est disponible avec un goujon ou une attache
- Également disponible pour les installations plus robustes
- Fabriqué au Canada



—
01



—
02



Barres de support réglables pour cloison sèche et plâtre de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po

No de cat.	Description	Charge Maximale	Longueur
6010DW-25	Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Goujon inclus.	50 lb (22,7 kg)	10-1/2 po à 18 po
6010ADW-25			14-1/2 po à 25 po
6011DW-25*	Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Attache incluse.		10-1/2 po à 18 po
6011ADW-25*			14-1/2 po à 25 po

* Ces produits remplacent les barres de support Iberville^{MD} BC1041 et BC1042.

03 Série 6010 avec goujon

04 Série 6011 avec attache



03

04

Installation solide et rapide

05 Insérer la glissière dans l'ouverture de la débouchure du fond et installer le goujon ou l'attache à l'aide de la vis

06 Glisser la barre intérieure sur la glissière

07 Glisser la barre extérieure sur la barre intérieure et la glissière



05



06



07

Boîte pour ventilateur avec barre de support



No de cat.	Description	Charge Maximale	Capacité (PO ³)
54151CFB-OW	Barre de support pour rénovation avec boîte octogonale de 4 po, 1-1/2 po de profondeur avec brides pour câbles NMD90	70 lb pour ventilateur et	15,8
54151CFB-NW	Barre de support pour nouvelles constructions avec boîte octogonale de 4 po, 1-1/2 po de profondeur avec brides pour câbles NMD90 (vis à bois incluses)	200 lb pour luminaire	15,8

08 54151CFB-OW

09 54151CFB-NW



08



09

ABB Électrification Canada SRI
Produits d'installation
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ou des changements de contenu de ce document sans préavis. Pour ce qui concerne les commandes d'achat, les modalités convenues prévaudront. ABB inc. n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte pour des erreurs potentielles ou des manques possibles d'information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits de ce document ainsi que les sujets et illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – dans son ensemble ou en partie – est interdite sauf autorisation préalable écrite d'ABB inc. Copyright © 2020 ABB
Tous droits réservés