

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Presse-étoupe NPG Quick-Connect^{MC}

Rapide et facile




La rapidité et la facilité d'installation font du presse-étoupe NPG Quick-Connect le choix idéal pour les fabricants de panneaux et les installateurs à haut volume, puisque la facilité d'installation ne compromet pas la performance.

Caractéristiques et avantages

- Idéal pour les fabricants de panneaux, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les installateurs à haut volume
- Conception monopièce nécessite aucune composante supplémentaire (aucun contre-écrou requis)
- Taille intérieure réduite
- Pour utilisation avec câble non armé, cordon souple portatif et câble de type TC
- Nylon sans halogène (PA6) disponible en noir, gris et gris pâle
- Indice IP66 - IP68 (5 bar 30 minutes)
- Résistant à la corrosion
- Aucun contre-écrou requis
- Une autre solution novatrice pour les systèmes de protection de câbles



Figures



NPT – NPG Quick-Connect

Listing	No de cat.	Grosueur nominale (po)	Gamme de câbles mm (po)		Grosueur du trou mm (po)		Dimensions nominales mm (po)				
			Min.	Max.	Min.	Max.	A	B	C	L1	L2
c UL US	NPG-0381x	3/8	5,0 (0,197)	10,0 (0,394)	17,65 (0,695)	18,85 (0,742)	10,0 (0,394)	41,2 (1,622)	26,5 (1,043)	22,0 (0,866)	22,0 (0,866)
	NPG-0501x	1/2	6,0 (0,236)	12,0 (0,472)	21,84 (0,860)	23,01 (0,906)	10,0 (0,394)	39,2 (1,543)	30,5 (1,201)	24,0 (0,945)	24,0 (0,945)
c UL US	NPG-0502x	1/2	10,0 (0,394)	14,0 (0,551)	21,84 (0,860)	23,01 (0,906)	10,0 (0,394)	39,8 (1,567)	30,5 (1,201)	27,0 (1,063)	27,0 (1,063)
	NPG-0751x	3/4	13,0 (0,512)	18,0 (0,709)	27,78 (1,094)	28,98 (1,141)	10,0 (0,394)	41,9 (1,650)	39,0 (1,535)	33,0 (1,299)	33,0 (1,299)
	NPG-1001x	1	18,0 (0,709)	25,0 (0,984)	34,51 (1,359)	35,71 (1,406)	10,0 (0,394)	50,1 (1,972)	47,5 (1,870)	42,0 (1,654)	42,0 (1,654)

Également disponible en grosueurs métriques de M16 à M32.
 Remplacez le « x » du numéro de catalogue par l'une des options suivantes :
 B = noir (RAL 9005), G = gris (RAL 7001), LG = gris pâle (RAL 7035)
 Note : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux applicables.

- 01 Enclenchez
- 02 Insérez le câble
- 03 Serrez

Presse-étoupe à installation rapide

Grâce à son mécanisme de verrouillage intégré en nylon, le presse-étoupe NPG Quick-Connect permet une installation facile en trois étapes: engagez simple-

ment le presse-étoupe dans une débouchure de taille appropriée jusqu'à ce qu'il s'enclenche, insérez le câble et serrez. Aucun contre-écrou ou pièce additionnelle n'est requis.



Visionnez notre vidéo d'installation à tnb.ca/npgfr



01



02




03

- 04
- NPG-038-RT (3/8")
- NPG-050-RT (1/2")
- NPG-075-RT (3/4")
- NPT-100-RT (1")

Outil de démontage

- Un outil de démontage est inclus dans chaque emballage intérieur.
- Également vendu séparément (plastique gris pâle – RAL 7035).



- Poussez de l'intérieur du boîtier en utilisant cet outil pour enlever facilement le presse-étoupe.



04

ABB Produits d'installation Itée
 Segment d'électrification
 700, avenue Thomas
 Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
 Tél.: +1 (450) 347 5318
 Sans frais: +1 (800) 362 2952
 Fax: +1 (450) 347 1976

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ou des changements de contenu de ce document sans préavis. Pour ce qui concerne les commandes d'achat, les modalités convenues prévaudront. ABB Inc. n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte pour des erreurs potentielles ou des manques possibles d'information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits de ce document ainsi que les sujets et illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – dans son ensemble ou en partie – est interdite sauf autorisation préalable écrite d'ABB Inc. Copyright © 2019 ABB
 Tous droits réservés