

## Coins BolTap



A 4055

### Étriers en aluminium conçus pour la résistance, la conductibilité et la longévité

- Aucun outil spécial requis
- Moins de ferraille à mettre aux rebuts
- Maintient les stocks au minimum

### Coins BolTap

N° de cat.	Combinaisons de conducteurs (AWG ou kcmil)	N° de cat.	Combinaisons de conducteurs (AWG ou kcmil)
A 4025	266.8-#4 ou -#6; 336-#4 ou -#6; 350-#4 ou -#6	A 5045	556-1/0 ou -2/0; 605-#2, -1/0, -2/0 ou -3/0; 636-#2, -1/0 ou -2/0; 653-#2, -1/0, -2/0 ou -3/0; 750-1/0 ou -2/0; 795-#6, -#4 ou -#2; 954-#6
A 4030	266.8-#2 ou -1/0; 336-#6, -#4 ou -#2; 350-#2; 397-#6 ou -#4; 477-#6; 500-#6	A 5050	556-3/0 ou -4/0; 605-3/0 ou -4/0; 636-1/0, -2/0, -3/0 ou -4/0; 653-3/0 ou -4/0; 750-3/0 ou -4/0; 795-#4, -#2, -1/0 ou -2/0; 954-#4
A 4035	266.8-1/0, -2/0, -3/0 ou -4/0; 336-#2, -1/0, -2/0 ou -3/0; 350-1/0 ou -2/0; 397-#4, -#2, -1/0 ou -2/0; 477-#6, -#4 ou -#2; 500-#4 ou -#2; 556-#6, -#5 ou -#4	A 5055	336-3/0, -4/0, -250, -266 ou -300; 556-250, -266 ou -300; 605-4/0 ou -250; 653-4/0 ou -250; 750-4/0, -250, -266 ou -300; 795-1/0, -2/0, -3/0, -4/0 ou -250; 954-1/0
A 4040	266.8-3/0, -4/0, -250 ou -266; 336-2/0, -3/0, -4/0 ou -250; 350-2/0, -3/0, -4/0 ou -250; 397-1/0, -2/0, -3/0 ou -4/0; 477-#2, -1/0 ou -2/0; 500-#2, -1/0 ou -2/0; 556-#2 ou -1/0	A 5060	556-266, -336 ou -350; 605-266, -300, -336 ou -350; 636-266, -300, -336 ou -350; 653-266, -300, -336 ou -350; 750-266, -336, -350 ou -397; 795-3/0, -4/0, -250, -266 ou -300; 954-2/0, -3/0 ou -4/0
A 4045	266.8-266 ou -300; 336-4/0, -250, -266 ou -300; 350-4/0, -266 ou -300; 397-3/0, -4/0, -250 ou -266; 477-1/0, -2/0, -3/0 ou -4/0; 500-2/0, -3/0 ou -4/0; 566-1/0, -2/0 ou -3/0	A 5065	336-336, -397, -477 ou -500; 556-336, -397, -477 ou -500; 605-397, -477 ou -500; 653-336, -397, -477 ou -500; 750-397, -477 ou -500; 795-250, -266, -300, -336 ou -350; 954-4/0, -250, -266 ou -300
A 4050	336-266, -300, -336 ou -350; 350-336 ou -350; 397-4/0, -250, -266, -300, -336 ou -350; 477-3/0, -4/0, -250, -266 ou -300; 500-4/0, -250, -266 ou -300; 556-3/0, -4/0, -250 ou -266	A 5070	556-477, -556, -636 ou -750; 605-477 ou -556; 653-477 ou -556; 750-477, -556 ou -750; 795-266, -336, -397, -477 ou -350; 954-266, -336 ou -350
A 4055	336-336 ou -397; 397-336, -350 ou -397; 477-266, -300, -336 ou -350; 556-266, -300 ou -336	A 5075	556-556; 605-556, -605, -636, -653 ou -750; 636-556, -605, -636, -653 ou -750; 653-556, -605, -636, -653 ou -750; 795-397, -477, -500, -636 ou -750; 954-397, -477 ou -500
A 4060	397-397 ou -500; 477-336, -350, -397, -477 ou -500; 500-336, -397 ou -500; 556-336, -350, -397 ou -500	A 5080	636-636; 795-477, -556, -605, -636, -653, -750 ou -795; 954-477, -556, -636 ou -750
A 4065	477-397, -477 ou -566; 556-397, -477 ou -556	A 5085	795-605, -636 ou -795; 954-605, -636, -653 ou -795
A 5035	556; 653; 750-#6	A 5090	795-795; 954-795 ou -954
A 5040	556-#4 ou -#2; 605-#6 ou -#4; 636-#6, -#4 ou -#2; 653-#6 ou -#4; 750-#6		

Les combinaisons de conducteurs indiquées doivent servir de référence seulement. Consultez votre représentant ABB pour vérification ou pour des combinaisons non listées. Pour des boulons à tête à cisaillement, ajoutez le suffixe « -SH » au numéro de catalogue. Pour des étriers BolTap, consultez votre représentant ABB.