

Connecteurs de fils isolés



Renseignements techniques

Matériau	Laiton
Placage	Étain
Douille métallique	Joint brasé pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression
Isolant	PA = Polyamide Idéal pour environnements défavorables; fournit une excellente résistance aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion
Résistance thermique	85 °C / 105 °C

N° de cat.	Calibres de fils (mm ²)	Couleur	Dimensions (mm)			Poids/100 (g)	Qté/Emb.	Outil à sertir
			F	L	D			
RBJ	1,0–3,0	Blanc	8,0	15,2	6,4	86	100	ERG2001A, WT2124Y
RCJ	2,0–6,0	Blanc	9,0	17,7	9,2	166	100	ERG2001A, WT2124Y

Schéma

