

FEUILLET DE VENTES

Raccord Carlon^{MD} antitraction non métallique à plusieurs passe-câbles



- Adaptable à une variété de câbles et d'applications
- Compatibles avec les câbles NMWU
- Prise extra forte autour de chaque passe-câble

Une conception astucieuse

Pour des installations plus rapides et fiables

Les raccords antitraction non métalliques pour usage intérieur/extérieur Carlon^{MD} ont été conçus pour livrer performance et fiabilité supérieures. Adaptable à une variété de câbles et d'applications, les raccords Carlon^{MD} assurent des installations plus faciles, plus rapides et plus sûres... à chaque fois !



Les raccords antitraction non métalliques Carlon^{MD} offrent une adaptabilité exceptionnelle pour une variété d'installations intérieures et extérieures, résidentielles et commerciales, y compris les systèmes d'éclairages, piscines, climatiseurs et thermopompes, installations de câbles et prises extérieurs, et toute autre installation de câbles électriques nécessitant une prise extra ferme, étanche et fiable.

Passes-câbles flexibles en élastomère assurant une prise ferme et robuste sur une variété de types et de formats de câbles.

Compatibles avec les câbles NMWU.

Doigts de compression de conception unique pour une prise extra forte autour de chaque passe-câble.

Filets trapézoïdaux pour un assemblage plus aisé et plus robuste.


Écrou à main ou à pince pour une facilité d'usage optimale.

Température nominale la plus élevée*
Jusqu'à 85 ° C (185 ° F)



Numéro de catalogue	Description	Grosseur nominale	Quantité de commande
SRC-075	Raccord antitraction non fileté non métallique	3/4 pouce	25 min./mult.
SRTC-075	Raccord antitraction fileté non métallique	3/4 pouce	25 min./mult.
SRTC-050	Raccord antitraction fileté non métallique	1/2 pouce	25 min./mult.

* En comparaison à des produits similaires.



Passe-câbles	Câbles NMD 90 (Loomex™ - Romex™)	Câbles NMWU	Gamme de diamètres cordons flexibles
	14/3	non applicable	0,240" à 0,340"
	12/3	14/3	0,340" à 0,450"
	10/3	14/3	0,340" à 0,450"
	8/3	12/3	0,450" à 0,590"
	8/3	10/3	0,450" à 0,590"
	14/2	14/2 et 12/2	non applicable
	12/2	14/2 et 12/2	non applicable
	10/2	14/2 et 12/2	non applicable

* Image à titre représentatif seulement



ABB Produits d'installation ltée**Secteur d'électrification**

700, avenue Thomas

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9

Tél.: +1 (450) 347 5318

Sans frais: +1 (800) 362 2952

Fax: +1 (450) 347 1976

Bureaux régionaux des ventes**Provinces de l'Atlantique**

Tél.: +1 (902) 450 1307

Sans frais: +1 (877) 862 4357

Fax: +1 (902) 450 1309

Québec

Tél.: +1 (450) 466 1102

Sans frais: +1 (800) 465 1399

Fax: +1 (450) 466 1163

Ontario

Tél.: +1 (905) 635 7888

Sans frais: +1 (877) 291 7771

Fax: +1 (905) 635 7889

Manitoba / Saskatchewan

Tél.: +1 (604) 598 9811

Sans frais: +1 (866) 540 8220

Fax: +1 (604) 598 9840

Alberta

Tél.: +1 (780) 424 7092

Sans frais: +1 (888) 664 5666

Fax: +1 (780) 424 7093

Colombie-Britannique

Tél.: +1 (604) 598 9811

Sans frais: +1 (866) 540 8220

Fax: +1 (604) 598 9840

tnb.ca.abb.com