Extension rings

Conduit knockouts

BC55151-K

CI55171-K

BCOBEX

BC53151-K

CI53171-ER

BC53171-K

BC73151-K

BC73171-K

BC1110-R

BC2020-R

Cat. No.	Volume (Cu. in.)	Dimensions H x W x D (in.)	Knockouts ½ in. sides	Knockouts ¾ in. sides
4 in. octagonal				
BC55151-K	15.0	4 x 4 x 1 1/2	4	2
CI55171-K	21.0	4 x 4 x 2 1/8	4	2
4 in. round				
BCOBEX	5.0	4 x 4 x 1/2	–	–
4 in. square				
BC53151-K	21.0	4 x 4 x 1 1/2	10	6
BC53171-K	30.0	4 x 4 x 2 1/8	10	6
4 -11/16 in. square				
BC73151-K	30.0	4 11/16 x 4 11/16 x 1 1/2	10	6
BC73171-K	42.0	4 11/16 x 4 11/16 x 2 1/8	10	6
Utility				
BC1110-R	16.5	4-2 3/8 x 1 7/8	6	–
BC2020-R	14.0	4-2 1/8 x 1 7/8	6	–
Concrete				
CI53171-ER	30.0	4 x 4 x 2 1/8	10	6