

## Barres de support et supports



BCBK-01



BCBK-20



6010DW-25 / 6010ADW-25



6011DW-25 / 6011ADW-25



C11060



N° de cat.	Description
<b>Supports</b>	
BCBK-01	Support réglable pour colombage de bois. 15,5 po de largeur x 2,5 po de hauteur.
BCBK-20	Support réglable pour boîtes octogonales de fourrure de métal. 4 1/2 po de largeur x 1 3/8 po de hauteur x 21 1/8 po de longueur.
C11060	Longueur : 16 po. Strié pour les boîtes avec oreilles



N° de cat.	Description	Charge maximale	Longuer
<b>Barres de support réglables pour cloison sèche et plâtre de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po</b>			
6010DW-25	Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Goujon inclus.	50 lb, (22,7 kg)	10 1/2 po à 18 po
6010ADW-25	Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Goujon inclus.	50 lb, (22,7 kg)	14 1/2 po à 25 po
6011DW-25	Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Attache incluse.	50 lb, (22,7 kg)	10 1/2 po à 18 po
6011ADW-25	Rainures de profondeurs pour cloison sèche et plâtre. Attache incluse.	50 lb, (22,7 kg)	14 1/2 po à 25 po

\* Ces produits remplacent les barres de support Iberville BC1041 et BC1042.

## Steel City<sup>MD</sup> barres de support et supports

Support entre solives ultra-robuste pour nouvelle construction

### Barre de support ultra-robuste pour ventilateur de plafond ou luminaire

Fait d'aluminium extrudé, ce support entre solives a été conçu pour une installation ultra-robuste. Certifié cULus, peut supporter un ventilateur jusqu'à 70 lb et un luminaire de 200 lb



### Caractéristiques et avantages

- Le fini Gold Glav-Krom<sup>MC</sup> doré des vis de montage identifie facilement que le support répond aux exigences du CCE et cULus pour ventilateurs ou luminaires
- Certifié cULus jusqu'à 70 lb pour ventilateur et de 200 lb pour un luminaire
- Les plaques d'extrémité sont dotées de pointes de fixation temporaires pour une installation mains libres
- Barre de support s'ajuste pour se fixer aux poutrelles de plafond dont la portée se situe entre 16 po et 24 po



N° de cat.	Description	Capacité (po³)
54151CFB-NW	Barre de support pour rénovation avec boîte octogonale de 4 po, 1 ½ po de profondeur avec brides pour câbles NMD90 (vis à bois incluses) charge maximale : 70 lb pour ventilateur et 200 lb pour luminaire.	15,8

## Steel City barres de support et supports

### Support entre solives ultra-robuste pour rénovation

#### Barre de support ultra-robuste pour ventilateur de plafond ou luminaire

Des années de recherche et de développement ainsi que la maîtrise des technologies innovantes, ont permis la conception et le développement d'une gamme de supports entre solives pour ventilateur de plafond ou luminaire ultra-robuste. Cette gamme de produit confère à ABB un avantage concurrentiel. L'installation des ventilateurs et des luminaires au plafond est plus rapide, plus facile et plus sûre avec les barres de support de plafond pour ventilateur et luminaire de Steel City



#### Caractéristiques et avantages

- Le fini Gold Glav-Krom™ doré des vis de montage identifie facilement que le support répond aux exigences du CCE et cULus pour ventilateurs ou luminaires
- Certifié cULus jusqu'à 70 lb pour ventilateur et de 200 lb pour un luminaire
- Les plaques d'extrémité sont dotées de pointes de fixation temporaires pour une installation mains libres
- Barre de support s'ajuste pour se fixer aux poutrelles de plafond dont la portée se situe entre 16 po et 24 po



N° de cat.	Description	Capacité (po³)
54151CFB-OW	Barre de support pour rénovation avec boîte octogonale de 4 po, 1½ po de profondeur avec brides pour câbles NMD90 charge maximale : 70 lb pour ventilateur et 200 lb pour luminaire.	15,8