


Boîtes Steel City 5 Square^{MC}

Boîtes de télécommunication



82181T-1-114



82181T-1234-1



82181T-1



82181T-1-114-CV



82181T-1234-1-CV



82181T-1-CV




N° de cat.	Capacité (po ³)	Support	Débouchures	Ctn std
2-1/8 po de profondeur, guides de gestion des câbles				
82181T-1-114	64	–	4 côtés : (1) 1 po et (1) 1 ¼ po ; dos : (1) ½ po	20
82181T-1234-1	64	–	4 côtés : (1) ½ po, (1) ¾ po et (1) 1 po ; dos : (1) ½ po	20
82181T-1	64	–	4 côtés : (2) 1 po ; dos : (1) ½ po	20
82181T-1-114-CV	64	CV	3 côtés : (1) 1 po et (1) 1 ¼ po ; dos : (1) ½ po	20
82181T-1234-1-CV	64	CV	3 côtés : (1) ½ po, (1) ¾ po et (1) 1 po ; dos : (1) ½ po	20
82181T-1-CV	64	CV	3 côtés : (2) 1 po ; dos : (1) ½ po	20

Note: Pour usage seulement sur les circuits Classe 2 et Classe 3 de contrôle à distance, signalisation et circuit d'alarme d'incendie.

Boîtes Steel City 5 Square

Couvercles pour appareil



82C-1G-0



82C-1G-1/4



82C-1G-1/2



82C-1G-5/8



82C-1G-3/4



82C-1G-1




82C-1G-1-1/4



82C-1G-1-1/2




82C-1G-2



82C-2G-0



82C-2G-1/4



82C-2G-1/2



82C-2G-5/8



82C-2G-3/4



82C-2G-1



82C-2G-1-1/4



82C-2G-1-1/2



82C-2G-2



N° de cat.	Surélevé (po)	Capacité (po ³)	Ctn std
Un groupe			
82C-1G-0	Plat	–	20
82C-1G-1/4	1/4	1,5	20
82C-1G-1/2	1/2	3,5	20
82C-1G-5/8	5/8	4,3	20
82C-1G-3/4	3/4	5,3	20
82C-1G-1	1	6,8	20
82C-1G-1-1/4	1 1/4	8,5	20
82C-1G-1-1/2	1 1/2	10,5	20
82C-1G-2	2	14,0	20
Deux groupes			
82C-2G-0	Plat	–	20
82C-2G-1/4	1/4	3,0	20
82C-2G-1/2	1/2	6,3	20
82C-2G-5/8	5/8	7,8	20
82C-2G-3/4	3/4	9,5	20
82C-2G-1	1	12,8	20
82C-2G-1-1/4	1 1/4	17,0	20
82C-2G-1-1/2	1 1/2	20,0	20
82C-2G-2	2	26,0	20

Boîtes Steel City 5 Square

Boîtes de signal d'incendie et adaptateurs



82181-12-1



82181-1234



82181-1234-1



82181-1234-RD



82181-12-1-CV



82181-1234-CV



82181-1234-1-CV




82181-1234-CVRD



N° de cat.	Capacité (po³)	Support	Rouge	Débouchures	Ctn std
Boîtes de signal d'incendie — 2-7/8 po de profondeur					
82181-12-1	67	—	—	4 côtés : (1) 1/2 po et (2) 1 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 3/4 po	20
82181-1234	67	—	—	4 côtés : (1) 1/2 po et (2) 1/2 po / 3/4 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 1/2 po / 3/4 po	20
82181-1234-1	67	—	—	4 côtés : (1) 1/2 po, (1) 1/2 po / 3/4 po et (1) 1 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 3/4 po	20
82181-1234-RD*	67	—	Oui	4 côtés : (1) 1/2 po et (2) 1/2 po / 3/4 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 1/2 po / 3/4 po	20
82181-12-1-CV	67	CV	—	3 côtés : (1) 1/2 po et (2) 1 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 3/4 po	20
82181-1234-CV	67	CV	—	3 côtés : (1) 1/2 po et (2) 1/2 po / 3/4 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 1/2 po / 3/4 po	20
82181-1234-1-CV	67	CV	—	3 côtés : (1) 1/2 po, (1) 1/2 po / 3/4 po et (1) 1 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 3/4 po	20
82181-1234-CVRD*	67	CV	Oui	3 côtés : (1) 1/2 po, (1) 1/2 po / 3/4 po et (1) 1 po ; dos : (3) 1/2 po et (2) 3/4 po	20

* Vis de M.À.L.T. non incluses. Pour application bas voltage uniquement.



82-52E-0



82-52E-1/4



82-52E-1/2



82-52E-3/4



82-52E-1



82-52E-5/8



82-52E-1-1/4




82-52E-1-1/2



N° de cat.	Surélevé (po)	Capacité (po³)	Ctn std
Adaptateurs 5 Square à une boîte carrée de 4 po			
82-52E-0	Plat	—	20
82-52E-1/4	1/4	3,5	20
82-52E-1/2	1/2	7,2	20
82-52E-5/8	5/8	9,1	20
82-52E-3/4	3/4	10,8	20
82-52E-1	1	14,7	20
82-52E-1-1/4	1-1/4	18,0	20
82-52E-1-1/2	1-1/2	21,0	20

Boîtes Steel City 5 Square

Couvercles sans ouverture et accessoires pour boîtes



82C-1



82C-1-RD



N° de cat.	Rouge	Ctn std
Couvercles sans ouverture 5 Square		
82C-1	-	20
82C-1-RD	Oui	20



H16S-82-3



FSS-82



H24S-82-4



N° de cat.	Description	Ctn std
Accessoires pour boîtes 5 Square		
H16S-82-3	Support pour boîtes 5 Square 4 po et 4 ¹¹ / ₁₆ po ; mesure centre à centre de montant de 16 po	20
H24S-82-4	Support pour boîtes 5 Square 4 po et 4 ¹¹ / ₁₆ po ; mesure centre à centre de montant de 24 po	20
FSS-82	Support pour côté opposé	20