

Boîtes octogonales 4 po

Débouchures pour conduit

—
01 **BCOBEX**
Prolongement.

—
01


—
02 **BC56111**
Boîte pour plafond.

—
02

—
03 **BC54151-K**
Débouchures concentriques.

—
03

—
04 **CI54151-KSSX**
Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ½ po. Avec support additionnel intégré.

—
04

—
05 **BC55151-K**
Prolongement avec vis de m.à.l.t. Débouchures concentriques.

—
05

—
06 **C54171-K**
Débouchures concentriques.

—
06

—
07 **CI54151-KSSX**
Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 ½ po et 3 ½ po. Avec support additionnel intégré.

—
07

—
08 **CI54171-KSSX-1**
Équerre de montage (décentré pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse)

—
08

—
09 **CI55171-K**
Prolongement pour boîte avec vis de mise à la terre, débouchures concentriques.

—
09

N° de cat.	Description
½ po Profond — Prolongements	
BCOBEX	Prolongement pour boîtes octogonales. Profondeur non ajustable ½ po. Complet avec vis de montage (5 po³)

N° de cat.	Capacité (po³)	Caractéristiques				Débouchures	
		Équerre	vis de m.à.l.t. surélevée	½ po côtés	½ po fond	¾ po côtés	¾ po fond
½ po Profond							
BC56111	5,0	—	oui	—	4	—	—
1 ½ po Profond							
BC54151-K	15,0	—	oui	4	4	2	2
CI54151-KSSX	15,0	“SSX”	oui	2	4	2	2
BC55151-K	15,0	—	oui	4	—	2	—
2 1/8 po Profond							
BC54171-K	21,0	—	oui	4	4	2	2
CI54171-KSSX	21,0	“SSX”	oui	2	4	2	2
CI54171-KSSX-1	21,0	“SSX-1”	oui	2	4	2	2
CI55171-K	21,0	—	oui	4	—	2	—


Boîtes octogonales 4 po

Brides pour câbles sous gaine non métallique

—
01 **BC54151-L**
Guides de positionnement
en retrait de 1/4 po.

—
01

—
02 **BC54151-LB**
Équerre de fixation.
(Avec pointes de
fixation et guides de
positionnement.)

—
02

—
03 **BC54151-LD**
« Bras-pivotants »
pour installation dans
les murs existants.
Épaisseur maximum
du mur : 3/4 po. Charge
maximum : 12 lb (5,5 kg).

—
03

—
04 **BC54171-L**

—
04

—
05 **BC54171-LB**
Équerre de fixation.
(Avec pointes de fixation.)

—
05

—
06 **CI54171-LF**
Boîte pour ventilateur.
Fournie avec deux (2)
boulons (10/32 et des
rondelles de blocage
dentelées). Charge
maximum : 35 lb (15,6 kg).

—
06

N° de cat.	Capacité (po ³)	Caractéristiques			Débouchures		Débouchures câble	
		Équerre	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	Côtés	Fond	
1 1/2 po Profond								
BC54151-L	15,0	—	oui	2	1	4	4	
BC54151-LB	15,0	“B”	oui	1	1	4	4	
BC54151-LD	15,0	rénovation	oui	—	1	4	4	
CI54151-LF	15,0	—	oui	2	1	4	4	
2 1/8 po Profond								
BC54171-L	21,0	—	oui	2	1	4	4	
BC54171-LB	21,0	“B”	oui	1	1	4	4	
BC54171-LD	21,0	rénovation	—	—	1	4	4	
CI54171-LF	21,0	—	oui	2	1	4	4	

Pour usage avec des câbles sous gaine non métallique seulement.

Note : Lorsque le poids d'un luminaire n'excède pas 23 kg (50 lb), l'article 30-302 4) CCE 2006 prescrit qu'il peut être supporté par une boîte de plafond fixée directement à la structure de l'édifice ou par une boîte de plafond fixée à une barre de suspension.

Boîtes octogonales 4 po

Brides pour câbles armés

—
01 BC54151-LA

—
02 BC54151-LSSAX
Équerre de montage pour colombages d'acier de 2-1/2 po et 3-3/4 po. Avec support additionnel intégré.

—
03 BC54171-LA

—
04 BC54171-LSSAX


—
05 BC54171-LSSAX-5/8
Équerre de montage pour cloisons sèches de 5/8 po d'épaisseur.



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



N° de cat.	Capacité (po ³)	Caractéristiques			Débouchures		Débouchures câble	
		Équerre	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	Côtés	Fond	
1 1/2 po Profond								
BC54151-LA	15,0	—	oui	2	1	4	—	
BC54151-LSSAX	15,0	“SSX”	oui	—	1	4	—	
2 1/8 po Profond								
BC54171-LA	21,0	—	oui	2	1	4	—	
BC54171-LSSAX	21,0	“SSX”	oui	—	1	4	—	
BC54171-LSSAX-5/8	21,0	“SSX”	oui	—	1	4	—	

Boîtes octogonales 4 po

Couvercles



BC54-C-1



BC54-C-6



BC54-C-6



BC54-C-65



BC54-C-94



BC54-COV



BC54-COV-1



N° de cat.	Description
Couvercles ronds 4 po	
BC54-C-1	Plat. Sans ouverture
BC54-C-6	Plat avec débouchure ½ po
CI54-C-64	Plat pour réceptacle simple de 1 13/32 po diam., 15 A. Complet avec vis de montage
BC54-C-65	Plat pour réceptacle double. Complet avec vis de montage
BC54-C-94	Plat pour interrupteur. Complet avec vis de montage
5 Couvercles ronds 5 po (émail blanc)	
BC54-COV	Plat avec débouchure ½ po. Vis de montage incluses
BC54-COV-1	Plat sans ouverture. Vis de montage incluses
Couvercles plats (couleur)	
BC54-C-1-YE	Jaune
BC54-C-1-OR	Orange
BC54-C-1-RED	Rouge
BC54-C-1-PU	Violet
BC54-C-1-BLU	Bleu
BC54-C-1-GRN	Vert
BC54-C-1-GRY	Gris
BC54-C-1-BRO	Brun
BC54-C-1-WH	Blanc
BC54-C-1-BK	Noir