

## Boîtes métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Boîtes rondes, extensions et couvercles



S-47



SE-48



### Applications :

- Jonction pour conduits de dérivation
- L'espace de câblage spacieux accessible garantit un emplacement convenable pour maintenir ou changer un système, tirer des conducteurs et effectuer des épissures

### Caractéristiques/avantages :

- L'aluminium sans cuivre\* garantit une résistance accrue à la corrosion
- Surfaces coulées et usinées avec précision pour assurer le tirage sécuritaire des fils
- Des bordures de couvercle propres garantissent un joint de garniture d'étanchéité correct
- Les manchons à filets de précision NPT permettent une installation sur site sans difficulté des conduits rigides ou raccords EMT
- Vis à tête fendue du couvercle plaquée zinc pour une installation plus rapide
- Identification claire des homologations UL et CSA et de capacité volumétrique pour accélérer le processus d'inspection et d'approbation

### Matériaux standards :

- Boîtes : alliage d'aluminium moulé
- Couvercle : Aluminium estampé
- Garnitures d'étanchéité : Composition

### Fini standard :

- Fini en revêtement de poudre

### Conformités :

- répertorié UL et certifié CSA

\*Teneur en cuivre inférieure à 0,004 %.

### Boîtes



N° de cat.	Couleur	Grosseur de manchon (po)	Description	Ctn std
<b>Cinq prises, diamètre de 4<sup>3</sup>/<sub>8</sub> po</b>				
S-47	Gris	1/2	5 prises, moulé	36
S110CN	Gris	1/2	5 prises avec vis de mise à la terre	16
S110BRCN	Bronze	1/2	5 prises avec vis de mise à la terre	16
S110WHCN	Blanc	1/2	5 prises avec vis de mise à la terre	16
S-48	Gris	3/4	Pattes de montage, 4 fiches de fermeture	36
S48CFB	Gris	3/4	Boîte de ventilateur et couvercle pour un luminaire de 50lb ou un ventilateur de 35 lb	10
<b>D-PAK</b>				
DS-47-BR	Bronze	1/2	5 prises	8
DS-47-WH	Blanc	1/2	5 prises	8
DS-47B	Gris	1/2	Avec couvercle sans ouverture	8
DS-48B	Gris	3/4	Avec couvercle sans ouverture	8

Remarque : les boîtes sont étanches à la pluie lorsqu'elles sont utilisées avec les couvercles Red-Dot adaptés.

### Extensions rondes 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po



N° de cat.	Couleur	Grosseur de manchon (po)	Description	Ctn std
<b>Quatre prises, diamètre de 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po, profondeur de 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> po</b>				
S130E-CN	Gris	1/2	4 prises	8
SE-48	Gris	3/4	4 prises de fermeture, garniture d'étanchéité et vis	5

## Boîtes métalliques étanches aux intempéries Iberville et Red Dot

Boîtes rondes, extensions et couvercles




CIC-8444/  
CIC-8448



CIC-8495

N° de cat.	Grosseur de manchon (po)		Nombre de pattes	Nombre de fiches	Description	A(po)	B(po)	C(po)	D(po)	Volume (po <sup>3</sup> )
	Côté	Bas								
<b>Ensembles de boîte de jonction étanche aux intempéries (fonte d'aluminium)</b>										
CIC-8444	4 x 1/2	1/2	2	4 x 1/2	Comprend le couvercle, la garniture d'étanchéité, les fiches et les vis de montage	1 5/8	3 15/16	5	4 5/16	17,3
CIC-8446	4 x 3/4	1/2	2	3 x 3/4		1 5/8	3 15/16	5	4 5/16	17,3
	4 x 3/4	1/2	2	1 x 1/2		1 5/8	3 15/16	5	4 5/16	17,3
CIC-8448	4 x 1	1/2	2	3 x 1	1 5/8	3 15/16	5	4 5/16	17,3	
		1/2	2	1 x 1/2	1 5/8	3 15/16	5	4 5/16	17,3	
<b>Boîte de sortie de diamètre 4 1/2 (fonte d'aluminium)</b>										
CIC-8495	6 x 1/2	1/2	2	5 x 1/2	–	1 1/2	3 15/16	4 5/8	4 5/16	17,3

### Schémas



SS-B



CCRSB

### Couvercles ronds sans ouverture



N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
<b>4 1/8 po de diamètre</b>			
SS-B	Gris	Couvercle étanche aux intempéries avec garniture d'étanchéité et vis.	15
<b>Diamètre 5 po</b>			
CCRSB	Blanc	Trous de montage 2 3/4 po au centre (non étanche à la pluie)	50
CCRB	Blanc	Trous de montage 3 1/2 po au centre (non étanche à la pluie)	50

Remarque : les couvercles sont étanches à la pluie en cas d'utilisation avec les boîtes Red-Dot adaptées.

Tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.



CIC-93/S341E-R

### Couvercles ronds sans ouverture



N° de cat.	Description
<b>Couvercle rond étanche aux intempéries – diamètre de 4 3/16 po (aluminium estampé)</b>	
CIC-93	Pour boîte ronde étanche aux intempéries de 4 po; garniture d'étanchéité et vis de montage incluses
S341E-R*	Couvercle rond de boîte étanche aux intempéries sans ouverture, gris

\*cULus



S621E

### Garniture d'étanchéité ronde

N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
S621E	Noir	Garniture d'étanchéité ronde	50



PLG-1-RD/PLG-2-RD/PLG-3-RD

### Bouchons d'obturation (zinc)



N° de cat.	Couleur	Taille (po)	Description
PLG-1-RD	Gris	1/2	Bouchons d'obturation
PLG-2-RD	Gris	3/4	Bouchons d'obturation
PLG-3-RD	Gris	1	Bouchons d'obturation



S603E-R

### Bouchons d'obturation non métalliques



N° de cat.	Couleur	Taille (po)	Description
S603E-R	Gris	1/2	Sachet de bouchons d'obturation/4
S603BRE-R	Bronze	1/2	
S603WHE-R	Blanc	1/2	