

Raccords étanches aux intempéries Carlon

Raccord à plusieurs manchons antitraction non métallique














Les raccords antitraction non métalliques Carlon pour intérieur/extérieur sont conçus de manière unique pour offrir une fiabilité haute performance. Disponibles pour une variété de câbles et d'applications. Avec les raccords Carlon, les installations sont plus faciles, plus rapides et plus sûres... à tous les coups.

Caractéristiques et avantages :

- Parfaitement adapté aux applications en intérieur/extérieur, résidentielles et commerciales
 - Faisceaux lumineux
 - Piscines
 - Pompes de climatisation/chauffage
- Manchons flexibles en élastomère pour un ajustement idéal et sûr sur divers calibres et formes de câbles
- Compatible avec les câbles NMWU
- Doigts de compression chevauchants uniques pour une meilleure force de préhension sur tous les manchons
- Écrou presse-étoupe idéal pour un travail à la main ou avec une pince, pour une simplicité d'utilisation optimale
- Température de fonctionnement : jusqu'à 85 °C
- Plusieurs filetages trapézoïdaux intérieurs pour un serrage facilité et plus de robustesse



	N° de cat.	Description	Grosueur nominale (po)	Taille du lot
	SRC-075	Raccord antitraction non fileté non métallique	$\frac{3}{4}$	25 (min./mult.)
	SRTC-075	Raccord antitraction fileté non métallique	$\frac{3}{4}$	25 (min./mult.)
	SRTC-050	Raccord antitraction fileté non métallique	$\frac{1}{2}$	25 (min./mult.)

Manchon	Câbles NMD 90 (Loomex ^{MC} -Romex ^{MC})	Câbles NMWU	Gamme de diamètres de câbles (po)
	14/3	-	0,240-0,340
	12/3	14/3	0,340-0,450
	10/3	14/3	0,340-0,450
	8/3	12/3	0,450-0,590
	8/3	10/3	0,450-0,590
	14/2	14/2 et 12/2	-
	12/2	14/2 et 12/2	-
	10/2	14/2 et 12/2	-