

## Série HD1

100 A 120/240 V; Boîte de jonction pour service à taux uniforme

### Spécifications

- Gamme de conducteurs : 6-2 AWG
- Boîte de jonction étanche aux intempéries pour alimentation souterraine monophasée 100 A, 120/240 V pour service à taux uniforme aux cabines téléphoniques, enseignes de plastique, abris d'autobus, etc.
- Connecteurs en aluminium de type tunnel côté secteur
- Compartiment du bas à débouchures de 2 po, 2½ po, 3 po et 3½ po plus goujons de ¾ po pour cosses à compression (fournies par le service public)
- Espace prévu dans compartiment du haut pour disjoncteur 2 pôles de type « Q » de marque ABB, Siemens, G.E. ou Westinghouse
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries
- Assemblage de neutre mis à la masse de façon permanente



	N° de cat.	Type	H	Dimensions (po)		Poids unitaire	
				L	P	lb	kg
HD1	HD1	Souterrain	23½	8½	6½ <sub>16</sub>	20	9,0



### Schémas

