


Série PL27

200 A 600 V; Polyphasé

Spécifications

- Gamme de conducteurs : 6 AWG-250 kcmil
- Connecteurs en aluminium de type tunnel, côtés secteur et charge
- Pour services aérien et combiné aérien/souterrain
- L'ouverture plus grande exige l'emploi de manchons de 3 po, 3½ po ou 4 po à moins que la plaque d'adaptation BS052 ne soit utilisée
- Anneau à vis fourni
- Boîtier de type 3R résistant aux intempéries

 Cuivre ou aluminium

N° de cat.	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire	
		H	L	P	lb	kg
7 Mâchoires						
PL27-V	Aérien, ouverture pour manchon	20½	12	5⅞	18	8,1
PL27-TCV	Combiné aérien/souterrain	20½	12	5⅞	18	8,1
PL27-INV	Aérien, ouverture pour manchon, neutre isolé	20½	12	5⅞	18	8,1
PL27-INTCV	Combiné aérien/souterrain, neutre isolé	20½	12	5⅞	18	8,1



Schémas

