


Accessoires

Anneau d'attache en acier inoxydable

	N° de cat.	Description
	MSR-C2	Anneau d'attache inviolable pour compteur, acier inoxydable



Protecteurs de compteurs

Spécifications

- Servent à protéger les compteurs en endroits défavorables (parcs de roulottes, terrains de jeu, aires de conservation)
- Construction d'acier galvanisé de calibre 16
- Couvercle avant en polycarbonate transparent incassable pour permettre la lecture du numéro de série du compteur et du cadran du compteur pour le service payant
- Possibilité de scellage et de verrouillage au cadenas
- Fini peinture grise

	N° de cat.	Description
	MP01	Diam. 7 $\frac{1}{8}$ po, prof. 4 $\frac{3}{4}$ po – Pour usage sur compteurs résidentiels monophasés
	MP02	Diam. 7 $\frac{1}{8}$ po, prof. 8 $\frac{3}{4}$ po – Pour usage sur tous les compteurs autres que les compteurs résidentiels monophasés

Accessoires

Couvercles de fermeture de boîtier



N° de cat.	Description
BS087	Couvercle en ABS gris
BS089	Couvercle jetable en plastique
BS090	Couvercle incassable en polycarbonate transparent

Non recommandé en tant que couvercle permanent pour les socles de compteurs sous tension.

Cavalier




N° de cat.	Description
CM-BS100	200 A max.

Coupleur de mât




N° de cat.	Description
MH200	Convient à tous les socles à débouchure standard pour manchon de 2½ po

Manchons pour conduit rigide



N° de cat.	No de cat. PVC	Diam. A – Gros. de manchon (po)	B
MH10X	—	1	Pour socles à débouchure standard pour manchon 2½ po (ajoutez la plaque d'adaptation BS052 pour les unités à débouchure pour manchon de 4 po)
MH12X	E991G	1¼	
MH15	E991H	1½	
MH20	E991J	2	
MH25	E991K	2½	
MH30	E991L	3	Pour débouchures de 4 po
MH35	—	3½	
MH40	—	4	

Schéma



Fourni avec 4 vis à tête carrée creuse Robertson.

Accessoires

Plaque d'adaptation pour manchons



N° de cat.	Description
BS052	Permet l'usage de manchons de grosseur standard sur des ouvertures plus grandes

Plaques d'obturation pour débouchures à manchons



N° de cat.	Description
BS051	Fixation intérieure pour débouchures à manchons de grandeurs ordinaires (ex. : 1 à 2½ po)
BS054	Fixation intérieure pour débouchures à manchons plus grands (ex. : 3 à 4 po)

Nécessaires de neutre isolé pour socles de compteurs



N° de cat.	Description
IN1000-M, IN1000-S	100 A série BA/BE, 100 A série PL17
IN2000-M, IN2000-S	200 A série BQ/BS, 200 A série PL27

-M s'installe au milieu
 -S s'installe sur le côté
 Préciser le type de socle lors de la commande

Nécessaire de cosse de terre sur neutre pour socles de compteurs



N° de cat.	Description
GN1000-M	100A Max, pour séries BA et BE
GN2000-M	200 A max. pour séries BQ2 et BS2


Cliquez sur le bouton pour accéder au tableau d'équivalences des ensembles de conversion de socles de compteur.

[Cliquez ici](#)

Accessoires

Nécessaires de neutre isolé pour socles de compteurs à positions multiples




	N° de cat.	Description
	IN4000-2, IN4000-3, IN4000-4, IN4000-5, IN4000-6	Séries BDAX, BDCX, BEX, BECX, BSC4X, CO1X

Cliquez sur le bouton pour accéder au tableau d'équivalences des ensembles de conversion de socles de compteur.


[Cliquez ici](#)

Nécessaire de connecteurs tunnels pour socles de compteurs à positions multiples




	N° de cat.	Description	Qté
	LA300ZFAB-FG	Séries BECX-V, BECX-VA, BDCX-V, BDCX-VA	3 connecteurs tunnels (nécessaire)

Nécessaire de marqueurs

	N° de cat.	Description	Contenu du nécessaire	Qté
	MINI-ID-KIT	Mallette en plastique	Marqueurs en acier inoxydable, nombres 0 à 9 (tiret et service)	10
	MICRO-ID-KIT	Mallette de transport en métal bleu	Marqueurs en acier inoxydable, lettres A à D	10
		Mallette de transport en métal bleu	Marqueurs en acier inoxydable, nombres 0 à 9	10
		Mallette de transport en métal bleu	Mot SERVICE	10
		Mallette de transport en métal bleu	Cavalier CM-BS100, 200 A max	4
Mallette de transport en métal bleu	Protecteur de mâchoire BS2027-FG	10		

Fournis avec 4 vis à tête Robertson.


Marqueurs d'identification des abonnés

	N° de cat.	Description
	No. 0 through No. 9	Se fixent au rebord supérieur du boîtier pour assurer l'identification permanente de l'abonné. Emballés et vendus en sacs de polyéthylène, 10 marqueurs identiques par sac, sauf pour le mot SERVICE qui est composé de 7 lettres individuelles
	No. A through No. Z	
	No. SERVICE	


Isolateurs en thermoplastique avec mâchoires et connecteurs déjà assemblés pour le remplacement d'un socle de compteur

Accessoires


Montages de blocs de remplacement préfabriqués, prêts à installer

	N° de cat.	Description
	BA3-X	Convient aux socles des séries BA3 et BE1


Pour commander le pont de montage, ajoutez le suffixe « B » au numéro de catalogue


	N° de cat.	Description
	PL17X	Neutre 200 A

Pour commander le pont de montage, ajoutez le suffixe « B » au numéro de catalogue

	N° de cat.	Description
	BS2-X-UNI	Convient aux monoblocs des séries BQ2 et BS2
	BS2-XIN-UNI	Convient aux monoblocs fourni avec cosse de terre sur neutre des séries BQ2 et BS2
	BS2-XGN-UNI	Convient aux monoblocs neutre isolé des séries BQ2 et BS2

Pour commander le pont de montage, ajoutez le suffixe « B » au numéro de catalogue

	N° de cat.	Description
	BA3-X	Bloc de remplacement pour séries BA/BE
	BS2-X-UNI	Bloc de remplacement (réparation) pour série BQ/BS (ancien modèle)
	BS2-Y-UNI	Bloc de remplacement (réparation) pour séries BQ/BS (nouveau modèle)
	BS2M-X-UNI	Bloc de remplacement (réparation) de série BS2M
	BS2M-YGN-UNI	Bloc de remplacement (réparation) de série BS2M (nouveau modèle)
	BS2SA-XB	Bloc de pont
	BS2-XGN-UNI	Bloc de remplacement pour séries BQ/BS-GN
	BS2-YGN-UNI	Bloc de remplacement (réparation) pour séries BQ/BS (nouveau modèle)
	BS2-YIN-UNI	Bloc de remplacement pour séries BQ/BS-IN

	N° de cat.	Description
	MO2-X-UNI	Fits MO2 series uni block

Pour commander le pont de montage, ajoutez le suffixe « B » au numéro de catalogue



Remarque : Tous les blocs de remplacement qui comportent le suffixe « IN » ont un assemblage de neutre isolé de façon permanente. Tous les autres ont un assemblage de neutre mis à la masse de façon permanente

Accessoires



Ensembles de pièces de remplacement

Accessoires disponibles pour les blocs de remplacement. Il suffit d'ajouter le suffixe -FG aux composants figurant dans le kit.


Cosses de liaison

	N° de cat.	Description
	BOND LUG 2-FG	Cosse de liaison à utiliser pour BE1, BQ2, BS2, MO2
	NA75Z-3-FG	Cosse de liaison à utiliser pour BS2-TCVBC


Cosses neutres

	N° de cat.	Description
	BS8608-FG	Neutre pour MO2 200 A
	CDA110-FG	Neutre pour BE1 100 A



Cosses neutres

	N° de cat.	Description
	BS2027-FG	Protecteur de mâchoire rouge

Vis de blocage

	N° de cat.	Description
	SCREW-BS1002-FG 100A	Vis de blocage pour cosse de 100 A seulement
	SCREW-BS2402-FG 200A	Vis de blocage pour cosse de 200 A seulement

Neutre


	N° de cat.	Description
	BS2811L-FG*	Neutre 200 A
	BS2811GN-FG	Neutre 200 A mise à la terre comprise avec cosse de terre sur neutre

*Assemblage de neutre mis à la masse de façon permanente


Accessoires

Montages 5^e mâchoire



Série Socle de compteur		Capacité standard, position 9h	
	BA3	•	
	BDC	•	
	BE1	•	
	BE2	•	
	BEC	•	
	BD2	•	
	BQ2	•	
	BS2 / BS2L	•	
	BS4 / BSC4	•	
	CO1	•	
	CO2	•	
	CO1 Multigang	•	
	MO2	•	
	JS4B	•	
			C205



Nécessaire de supports de montage sur mât

N° de cat.	Description	Gamme de conducteurs (AWG)	Pour séries	Option 1	Option 2
	Pour fixer les socles de compteurs Microelectric à un poteau en bois selon les choix 1 ou 2	14–2	BA3, BE1, BP320, BQ2, BS, CL, CO1, CO2, CT, MO2, PL17, PL27, VT	Passez un tire-fond à travers l'encoche du trou à serrure de 5/8 po	Utilisez les trous de montage (diam. 0,320 po) des deux côtés des supports pour cintrer le poteau

Convient à n'importe quel socle de compteur Microelectric à trous de montage distancés de 5 po. Fixez le socle de compteur à l'usage d'un ou de deux supports. Le nécessaire PMB200 inclut 2 supports et un connecteur de mise à la terre. Quincaillerie de montage incluse.

Accessoires


Nécessaire de montage sur mât

N° de cat.	Contenu du nécessaire	Poids		Qté.
		lb	kg	
	Support de montage	-	-	2
	Tire-fond ½ x 4 po	-	-	1
	Tire-fond ¾ x 3 po	-	-	4
	Boulons de carrosserie ¼ x 1 po, écrous et rondelles de blocage	-	-	4
	Décalage du pôle de 6 po incluant un profilé de 12 po	7,7	3,5	1
PMB6X24	Décalage du pôle de 6 po incluant un profilé de 24 po	9,2	4,2	1
PMB9X12	Décalage du pôle de 9 po incluant un profilé de 12 po	9,2	4,2	1
PMB9X24	Décalage du pôle de 9 po incluant un profilé de 24 po	11,0	5,0	1


Quincaillerie de ligne

N° de cat.	Description	Diam. F (po)	Diam. G (po)	Diam. H (po)	Épaisseur T (po)	Poids/100		Emb. std
						lb	kg	
RC729	Rondelle carrée	⅝	2	-	⅜	22	10,0	400
BC301L	Boulon de carrosserie	¾	1½	1½	-	11	5,0	50
BO506	Boulon à œil oval	⅝	6	3	-	122	55,4	50
BO508	Boulon à œil oval	⅝	8	4	-	136	61,8	50
BO510	Boulon à œil oval	⅝	10	4	-	150	68,1	50
BO512	Boulon à œil oval	⅝	12	4	-	168	76,3	50


Schémas



RC729



BC301L



Série BO

Accessoires

Support de montage pour disjoncteurs

N° de cat.	Description
CO3417M-1-FG	Support de montage réglable pour disjoncteurs de la série CO2, CO22 et CO42 pour permettre l'usage des disjoncteurs Siemens, SD et Eaton



Ensembles de tresses flexibles et de conducteur

N° de cat.	Description
CO2FB-KIT	Ensemble de fils de connexion pour l'adaptation des socles de compteurs de la série CO2 pour l'installation en chantier. Pour usage avec les disjoncteurs Eaton
CO3009-KIT	Disjoncteur de type «QR» Siemens ensemble de conducteur (disjoncteur non inclus)
CO3009SD-KIT	Disjoncteur Square D ensemble de conducteur (disjoncteur non inclus)
CO3409FB-KIT	Disjoncteur Eaton ensemble de tresses flexibles (disjoncteur non inclus)
CO3009A2-KIT	Disjoncteur ABB ensemble de conducteur (disjoncteur non inclus)
CO1009A1-KIT	Disjoncteur ABB ensemble de conducteur pour 100 A type A1A



Ensemble de connecteurs

N° de cat.	Description
BP250	Ensemble de connecteurs 2 x 250 kcmil
BP500	Ensemble de connecteurs cosse simple



Disjoncteurs

N° de cat.	Description
A1A100TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 100 A 10 kA
A1N100TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 100 A 22 kA
A2A125TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 125 A 10 kA
A2A150TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 150 A 10 kA
A2A200TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 200 A 10 kA
A2N125TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 125 A 22 kA
A2N150TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 150 A 22 kA
A2N200TL2TNB-FG	Disjoncteur ABB 200 A 22 kA

