

Connecteurs de grille de signal de référence



Convient aux câbles de #8 à 4/0 AWG

- Se fixent à des poteaux d'un maximum de 1 po carré ou de 1¼ po de diamètre
- Peuvent servir de raccord en « X » ou en « T » entre câble et poteau
- Fabriqués de cuivre forgé à haute conductivité



N° de cat.	Calibre de conducteurs (AWG)	N° de cat. matrice.	Code de matrice	Matrices pour outils TBM14M et TBM15I	
					Code couleur
SRG8-4	#8	15527SS	29		Gris
	#6 à #4	15528SS	33		Brun
SRG2-1	#2 et #1	15508SS	42		Rose
SRG10-20	1/0 et 2/0	15530SS	50		Orange
SRG30-40	3/0 et 4/0	15511SS	54		Violet



Fixent le fil de commande des grilles de signal de référence aux colonnes de support des planchers surélevés

- Convient à une gamme étendue de fils de #4 à #8 AWG et de ¾ po carré à 1 po rond
- Comme le fil se glisse dans l'encoche, il ne peut y avoir de pli ni de courbure
- Installation rapide et facile
- Seulement une vis à serrer
- Assurent un lien direct entre le fil de commande de la grille et les colonnes de support pour une très faible résistance de contact
- Construction d'acier moulé plaqué zinc



N° de cat.	Description	Calibre de fils (AWG)
3900 (Unité)	¾ po carré à 1 po rond	#8-#4
3900BP (En nombre)	¾ po carré à 1 po rond	#8-#4

