

## Manchons pour conduits



### Manchons pour conduits

N° de cat.	Calibres de fils de terre (AWG)	Type de conduit/fil
3930	#8 à #2	Conduit ½ po
3940	#8 à #2	Conduit ¾ po
3950	#8 à 3/0	Conduit 1 po
3951	#8 à 4/0	Conduit 1¼ po
3960	#8 à #4	Fil armé

Matériau : fonte malléable.



### Type CH – Manchons en bronze pour conduits

- Manchons filetés robustes en bronze moulé
- Utilisés avec un collet en « J », ces manchons servent de contact positif entre des conduits rigides et un système de tuyaux à eau

N° de cat.	Grosueur de conduit (po)	Calibre de conducteurs (AWG)	
		Max.	Min.
CH12	½	#6 mas.	#10 mas.
CH34	¾	2/0 tor.	#10 mas.
CH1BB	1	3/0 tor.	#10 mas.