Raccords et supports

Matériau
Les raccords et supports Superstrut sont fabriqués d'acier au carbone laminé à chaud.

Dimensions
Tous les raccords ont les dimensions standard listées sauf indication contraire sur les dessins individuels:

Espacement des trous	13⁄16 po du bout des raccords
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	9⁄16 po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Instructions d'application
Les dessins des pièces illustrent un usage type pour le raccord et, dans plusieurs cas, donne les usages appropriés pour la pièce.

Données de conception
Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés. Les charges sont calculées pour chacun des matériaux de fabrication (voir les données techniques à la page A66.

Écrous et boulons requis
À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément. Pour les trous de 9⁄16 po, utilisez un boulon hexagonal standard à tête ronde de ½ po et d'une longueur de 1 po. Cette longueur convient à toutes les séries de profilés.

Charges nominales
Pour plus de renseignements sur les charges nominales, voir les données techniques à la page A66.

Finis et matériaux spéciaux
Les finis standard sont la galvanisation par trempage à chaud (HDGC) et le GoldGalv (sans suffixe). Les raccords sont également offerts avec un fini électrogalvanisé (EG) et en acier inoxydable 316 (SS6C). Pour la disponibilité et les quantités minimales de commande, communiquer avec le bureau des ventes de votre région.

Profilés en aluminium
Pour usage avec les profilés en aluminium, les raccords HDG(C) ou SS6(C) sont recommandés.





Raccords et supports

Raccords plats



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09



—
10



—
11



—
12



—
13



—
14



—
15

—
01 **AB206**
AB206HDGC
AB206EG
AB206
AB206SS6C
Poids/100: 35 lb

—
02 **AB207**
AB207HDGC
AB207EG
AB207
AB207SS6C
Poids/100: 52 lb

—
03 **X207**
X207HDG
X207EG
X207
X207SS6
Poids/100: 78 lb

—
04 **X208**
X208HDG
X208EG
X208
X208SS6C
Poids/100: 88 lb

—
05 **AB219**
AB219HDGC
AB219EG
AB219
AB219SS6C
Poids/100: 53 lb

—
06 **AB220**
AB220HDGC
AB220EG
AB220-TB*
AB220SS6C
Poids/100: 78 lb

—
07 **AB240**
AB240HDG
AB240EG
AB240-TB*
Poids/100: 69 lb

—
08 **AB241**

N° de cat.	Gros. de boulon (po)	Poids/ 100 lb
AB241-1/4*	¼	18
AB241-5/16*	5⁄16	18
AB241-3/8*	⅜	18
AB241-1/2*	½	17
AB241-5/8*	⅝	15
AB241-3/4*	¾	14

*Fini
- HDGC
- EG
- GoldGalv
- SS6C

—
09 **AB242**
AB242HDGC
AB242EG
AB242
Poids/100: 9 lb
Pour usage avec les tiges de suspension de ⅜ ou ½ po.

—
10 **AB253**
AB253HDGC
AB253EG
AB253-TB*
AB253SS6C
Poids/100: 97 lb

—
11 **AB255**
AB255HDGC
AB255EG
AB255
Poids/100: 70 lb

—
12 **AB257**
AB257HDGC
AB257EG
AB257-TB*
Poids/100: 105 lb

—
13 **AB261**
AB261HDGC
AB261EG
AB261
Poids/100: 148 lb

—
14 **AB263**
AB263HDGC
AB263EG
AB263
AB263SS6
Poids/100: 150 lb

—
15 **AB265**
AB265HDGC
AB265EG
AB265
Poids/100: 105 lb

Dimensions standard	
Espacement des trous	13⁄16 po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	9⁄16 po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Raccords à 90°



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15

01 **AB201**
AB201HDGC
AB201EG
AB201
AB201SS6C
Poids/100: 35 lb

02 **AB202**
AB202HDGC
AB202EG
AB202
AB202SS6C
Poids/100: 35 lb

03 **AB203**
AB203HDGC
AB203EG
AB203
AB203SS6C
Poids/100: 58 lb

04 **AB204**
AB204HDGC
AB204EG
AB204
AB204SS6
Poids/100: 58 lb

05 **AB205**
AB205HDGC
AB205EG
AB205
AB205SS6C
Poids/100: 78 lb

06 **AB213**
AB213HDGC
AB213EG
AB213
Poids/100: 125 lb

07 **AB214**
AB214HDGC
AB214EG
AB214
AB214SS6
Poids/100: 125 lb

08 **AB216**
AB216HDGC
AB216EG
AB216SS6C
Poids/100: 135 lb

09 **AB252**

N° de cat.	A (po)	Poids/ 100 (lb)
AB252-1*	3⅞	61
AB252-2*	5⅞	84
AB252-3*	7⅞	107
AB252-4*	9⅞	130

*Fini
- HDGC
- EG
- GoldGalv

10 **AB254R**
AB254RHDGC
AB254REG
AB254R
Poids/100: 105 lb

11 **AB254L**
AB254LHDGC
AB254LEG
AB254L
Poids/100: 105 lb

12 **AB260R**
AB260RHDGC
AB260REG
AB260R
Poids/100: 58 lb

13 **AB260L**
AB260LHDGC
AB260LEG
AB260L
Poids/100: 58 lb

14 **AB274**
AB274HDG
AB274EG
AB274
Poids/100: 70 lb

15 **AB275**
AB275HDGC
AB275EG
AB275SS6C
Poids/100: 77 lb

Dimensions standard	
Espacement des trous	13⁄16 po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	9⁄16 po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Raccords à 90°



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09

—
01 **AB284R**
AB284RHDG
AB284REG
AB284R
Poids/100: 230 lb
—
02 **AB284L**
AB284LHDG
AB284LEG
AB284L
Poids/100: 230 lb
—
03 **AB299**
AB299HDG
AB299EG
AB299
Poids/100: 40 lb

—
04 **X201**
X201HDG
X201EG
X201
Poids/100: 65 lb
—
05 **X204**
X204HDG
X204EG
X204
Poids/100: 1-90 lb
—
06 **X289**
X289HDGC
X289EG
X289
Poids/100: 105 lb

—
07 **X299**
X299HDGC
X299EG
X299
Poids/100: 38 lb
—
08 **N205**
N205HDGC
N205EG
N205
N205SS6C
Poids/100: 74 lb
—
09 **N219**
N219HDG
N219EG
N219
N219SS6
Poids/100: 71 lb

Toutes les dimensions sont en po

SuperMag[MC]
Raccords aimantés pour structures métalliques Superstrut
Des aimants puissants plaqués nickel sont intégrés aux raccords en acier Superstrut les plus appréciés, y compris les rondelles carrées, les supports en L, les supports en T et les équerres de fixation à 90°. Ils permettent de fixer le raccord au profilé pendant le montage. Les raccords SuperMag font office de troisième main et permettent à l'installateur de travailler de façon plus efficace et plus sûre avec ses outils et accessoires.

Équerre aimantée à 90°, SilverGalv[MC]
AB202M EG
2 trous, 1⅞" H x 2" L (Qté/lot de 50)

AB205M EG
4-trous, 4⅛" H x 3½" L (Qté/lot de 25)

Support plat aimanté, SilverGalv
AB219M EG
Support en L (Qté/lot de 25)

AB220M EG
Support en T (Qté/lot de 25)

Rondelle carrée aimantée, SilverGalv
AB241M 1/4 EG
Pour boulon ¼" (Qté/lot de 100)
AB241M 3/8 EG
Pour boulon ⅜" (Qté/lot de 100)
AB241M 1/2 EG
Pour boulon ½" (Qté/lot de 100)

Note: les aimants sont uniquement destinés à aider l'installateur, pas à servir de méthode d'installation permanente. Les raccords aimantés doivent être boulonnés en utilisant les mêmes procédures d'installation standard que pour les raccords non aimantés destinés à une installations permanente. La finition utilisée par défaut est la finition SilverGalv (EG). Mieux adaptés pour un usage avec les écrous crénelés traditionnels ou à ressort.

Raccords et supports

Raccords angulaires et en Z

Raccords angulaires



01



02



03



04



05





06





07

Raccords en Z



08



09



10



11



12



13

Raccords angulaires

—
01 **AB225***
AB225HDGC
AB225EG
AB225
AB225SS6
Poids/100: 58 lb
—
02 **AB226***
AB226HDGC
AB226SS6
Poids/100: 119 lb
—
03 **AB227***
AB227HDGC
AB227EG
AB227
AB227SS6
Poids/100: 58 lb

* Autres angles offertes. Communiquer avec le bureau régional des ventes.

—
04 **AB228***
AB228HDGC
AB228SS6C
Poids/100: 69 lb
—
05 **AB231**
AB231EG
—
06 **AB232**
AB232EG
—
07 **AB239**
*Fini
- HDGC
- EG
- GoldGalv

Raccords en Z

—
08 **A209**
A209HDGC
A209EG
A209
A209SS6
Poids/100: 55 lb
Sert à fixer les profilés des séries A et AR.
—
09 **B209**
B209HDG
B209EG
B209
Poids/100: 43 lb
Sert à fixer les profilés des séries B et BR.

N° de cat.	A (po)	B (po)	Poids/ 100 (lb)
AB239-1*	7 13⁄16	8½	148
AB239-2*	13¾	17	255
AB239-3*	19¾	25½	363

—
10 **C209**
C209
Poids/100: 49 lb
Sert à fixer les profilés de la série C.
—
11 **D209**
Poids/100: 45 lb
Sert à fixer les profilés de la série D.
—
12 **CZ209**
Sert à fixer les profilés de séries H et A en dos-à-dos
—
13 **EZ209**
EZ209HDGC
EZ209EG
EZ209
EZ209SS6
Sert à fixer les profilés de la série E.

Dimensions standard	
Espacement des trous	13⁄16 po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	9⁄16 po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Raccords en U



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12

01 **A208**
A208HDGC
A208EG
A208
A208SS6C
Poids/100: 275 lb
Écrou-goujons et boulons non inclus.
Sert à fixer les profilés des séries A et AR.

02 Raccord interne **SJ-12-PG** pour la série A1200, 2 vis d'assemblage fini pré-galv. fournies

Raccord interne **SJ-14-PG** pour la série A1400 2 vis d'assemblage fini pré-galv. fournies.

Raccord interne **A213**
Poids/100: 40 lb
Fini : GoldGalv seulement.
Sert aux profilés de la série A1200.

03 **A210**
A210HDGC
A210EG
A210
A210SS6C
Poids/100: 88 lb
Sert à fixer les profilés des séries A et AR

04 **A211**
A211HDGC
A211EG
A211
Poids/100: 128 lb
Sert à fixer les profilés doubles des séries A et AR, ainsi que les profilés de la série H.

05 **AN211**
AN211HDG
AN211EG
AN211
Poids/100: 181 lb

06 **A212**
A212HDG
A212EG
A212
A212SS6
Poids/100: 113 lb

07 **B210**
B210HDG
B210EG
B210
B210SS6
Poids/100: 65 lb
Sert à fixer les profilés des séries B et BR.

08 **C210**
C210HDG
C210EG
C210
Poids/100: 77 lb
Sert à fixer les profilés de la série C

09 **D210**
D210HDG
D210EG
D210
D210SS6
Poids/100: 71 lb
Sert à fixer les profilés de la série D.

10 **E210**
E210HDGC
E210EG
E210
Poids/100: 112 lb
Sert à fixer les profilés de la série E.

11 **AB245**
AB245HDG
AB245EG
AB245
Poids/100: 70 lb
Sert à fixer les profilés doubles des séries A et AR.

12 **AB288**

N° de cat.	Gros. de boulon (po)	Poids /100 lb
AB288-3/8*	⅜	37
AB288-1/2*	½	37
AB288-5/8*	⅝	37

*Fini
- HDGC
- EG
- GoldGalv

Dimensions standard	
Espacement des trous	¹³⁄₁₆ po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	⁹⁄₁₆ po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Raccords à ailettes



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09



—
10



—
11



—
12



—
13

—
01 **AW204**
AW204SS6
AW204HDG
AW204EG
AW204
Poids/100: 76 lb
—
02 **AW214**
AW214HDG
AW214EG
AW214
Poids/100: 115 lb
—
03 **A217**
AW217HDG
A217EG
A217
Poids/100: 155 lb

—
04 **AW205L**
AW205LHDG
AW205LEG
AW205L
Poids/100: 59 lb
—
05 **AW205R**
AW205REG
AW205R
Poids/100: 59 lb
—
06 **AW215L**
AW215LHDG
AW215LEG
AW215L
Poids/100: 98 lb

—
07 **AW215R**
AW215RHDG
AW215REG
AW215R
Poids/100: 98 lb
—
08 **AW220**
AW220HDGC
AW220EG
AW220
Poids/100: 90 lb
—
09 **AW224**
AW224HDGC
AW224EG
AW224
Poids/100: 147 lb

—
10 **AW219**
AW219HDGC
AW219EG
AW219
Poids/100: 187 lb
—
11 **AW226**
AW226SS6
AW226HDG
AW226
Poids/100: 113 lb
—
12 **A218**
A218HDG
A218EG
A218
Poids/100: 177 lb

—
13 **AW228**
AW228HDG
AW228EG
AW228
Poids/100: 230 lb

Dimensions standard	
Espacement des trous	¹³⁄₁₆ po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	⁹⁄₁₆ po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Supports

S202

	N° de cat.	A (po)	B (po)	C (po)	Poids/100 (lb)
Schéma 	S202-6*	6	5	—	75
	S202-9*	9	8	2	100
	S202-15*	15	14	18	175
	S202-21*	21	20	14	250
	S202-27*	27	26	20	325
	S202-33*	33	32	26	400

*Fini
- HDG

S249

	N° de cat.	A (po)	B (po)	Charge répartie. (lb)	Poids/ 100 (lb)
Schéma 	S249-8*	8½	8	1 600	320
	S249-14*	14½	9	1 325	520
	S249-20*	20½	9	1 000	660
Schéma 	S249-26*	26½	11½	850	870
	S249-32*	32½	11½	750	1 030
	S249-38*	38½	11½	600	1 230

*Finis
- HDG
- SS6C

S251

	N° de cat.	A (po)	Charge répartie. (lb)	Poids (lb/pi)
Schéma 	S251-12*	12	1 650	514
	S251-14*	14½	1 650	514
	S251-18*	18	1 050	714
	S251-20*	20½	1 050	714
	S251-24*	24	800	914
	S251-26*	26½	800	914
	S251-30*	30	650	1114
	S251-32*	32½	650	1114
	S251-36*	36	500	1314
	S251-38*	38½	500	1314

*Finis
- HDG
- SS6C

S203

	N° de cat.	A (po)	B (po)	Charge répartie. (lb)	Poids/ 100 (lb)
Schéma 	S203-8*	8½	4 1/16	325	180
	S203-14*	14½	5⅜	325	325
	S203-20*	20½	6 11/16	325	525
	S203-26*	26½	8	325	675
	S203-32*	32½	8	325	840
	S203-38*	38½	8	325	1 050

*Fini
- HDG

S250

	N° de cat.	A (po)	Charge répartie. (lb)	Poids/ 100 (lb)
Schéma 	S250-6*	6	1500	150
	S250-8*	8½	1500	150
	S250-12*	12	800	250
	S250-14*	14½	800	250
	S250-18*	18	550	350
	S250-20*	20½	550	350
	S250-24*	24	400	450
	S250-26*	26½	400	450

*Finis
- HDG
- SS6C

La capacité de charge demeure la même quand le support est inversé.

S256

	N° de cat.	A (po)	Charge répartie. (lb)	Poids/ 100 (lb)
Schéma 	S256-6*	6	1 000	151
	S256-8*	8½	1 000	151
	S256-12*	12	500	251
	S256-14*	14½	500	251
	S256-18*	18	300	351
	S256-20*	20½	300	351
	S256-24*	24	250	451
	S256-26*	26½	250	451

*Finis
- HDG
- SS6C

Réduire la capacité de charge de 40 % lorsque le support est inversé.

Dimensions standard	
Espacement des trous	13/16 po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞po
Grosseur des trous	9/16 po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Supports



01



02



03



04



05



06



07



08

01 **S247**
S247HDG
S247
S247SS6
Couple
(profilé à la verticale tel qu'illustré)
Profilé de support
A-1200 5 250 po lb
A-1400 3 650 po lb
Ces chiffres ne s'appliquent qu'au raccord, non au bras.

02 **S248**
S248HDGC
S248
Couple
(profilé à la verticale tel qu'illustré)
Profilé de support
A-1202 10 800 po lb
A-1402 7 550 po lb
Ces chiffres ne s'appliquent qu'au raccord, non au bras.

03 **S204**
S204HDGC
S204
Poids/100: 174 lb

Charge nominale uniforme (lb)	
A-1200	750
A-1400	500

04 **S205**
S205HDGC
S205
Poids/100: 264 lb

Charge nominale uniforme (lb)	
A-1200	750
A-1400	500

05 **S217**
S217HDG
S217
S217SS6
Poids/100: 264 lb

Charge nominale uniforme (lb)	
A-1200	750
A-1400	650

06 **S218**
S218HDG
S218
Poids/100: 295 lb

Charge nominale uniforme (lb)	
A-1200	750
A-1400	650

07 **S222**
S222HDG
S222
Poids/100: 385 lb

Charge nominale uniforme (lb)	
A-1200	1 000
A-1400	750

08 **S226**
S226HDG
S226-TB**
Poids/100: 421 lb
**GoldGalv

Charge nominale uniforme (lb)	
A-1200	1 000
A-1400	750

Dimensions standard	
Espacement des trous	³⁄₁₆ po du bout
Espacement des trous	Entraxe de 1⅞ po
Grosseur des trous	⁹⁄₁₆ po dia.
Largeur du matériau	1⅝ po
Épaisseur du matériau	¼ po

Matériaux	
HDG(C)	Galvanisation par trempage à chaud
EG(C)	Électrogalvanisé
(sans suffixe)	GoldGalv
SS6(C)	Acier inoxydable type 316

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Embases pour poteaux



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09

—
01 **AP232**
AP232HDGC
AP232EG
AP232
Poids/100: 384 lb

—
02 **AP235**
AP235HDGC
AP235EG
AP235-TB**
Poids/100: 400 lb
**GoldGalv

—
03 **AP232SQ**
AP232SQHDGC
AP232SQEG
AP232SQSS6
Poids/100: 384 lb

—
04 **AP235SQ**
AP235SQHDG
AP235SQEG
AP235SQ
AP235SQSS6
Poids/100: 400 lb

—
05 **AP232FL**
AP232FLHDG
AP232FLEG
AP232FL
Poids/100: 272 lb

—
06 **AP235FL**
AP235FLEG
AP235FL
Poids/100: 360 lb

—
07 **AN270**
*Finis
- HDG
- EG

N° de cat.	A	B	Poids/100 (lb)
AN270-1*	2⅜	6	113
AN270-2*	4⅜	8	151
AN270-3*	6⅜	10	199
AN270-4*	8⅜	12	246
AN270-5*	10⅜	14	293

—
08 **TS272 Support de rail**
TS272HDG
Un boulon de ⅜ x 2½ po avec écrou est requis (non compris).
Charge nominale: 1000 lb
Poids/100 : 104 lb

—
09 **TS273 Support de rail**
TS27
Sert à recouvrir une épissure de profilé. Un boulon de ⅜ x 2½ po avec écrou est requis (non compris). Charge nominale : 2 000 lb
Poids/100 : 228 lb

Toutes les dimensions sont en po

Raccords et supports

Application spéciale pour raccords et supports

Support pour toit avec profilé RTS-10
Support de toit en caoutchouc avec profilé galvanisé à chaud

Le support de toiture RTS-10-U est conçu pour durer. Il est doté d'un bloc en caoutchouc finement broyé et stabilisé aux UV qui résiste aux cycles de gel/dégel, ainsi que d'un profilé en acier galvanisé à chaud et de pièces métalliques plaquées JS500 pour une résistance supérieure à la corrosion.

Conçu pour supporter une charge centrée de 2 500 lb, cet appareil offre un soutien stable et durable pour diverses applications sur les toits.

Sélection du produit	
N° de cat.	**Quantité**
RTS-10-U	1 unité
RTS-10-B	146 unités

Caractéristiques:
- Capacité de charge de 2500 lb (facteur de sécurité de 2)*
- 100% caoutchouc recyclé
- Résistant aux UV
- Très résistant au gel et au dégel
- Amortissement des vibrations
- Galvanisé à chaud et traitement de surface JS500 pour augmenter la résistance aux intempéries du profilé et de la quincaillerie
- Caoutchouc finement broyé pour une finition lisse et une résistance accrue aux intempéries
- Insert de protection en caoutchouc supplémentaire non nécessaire
- Poids: 2.758 kg (6.1 lb)

Matériaux / Finitions:
- Bloc de toit (caoutchouc recyclé)
- Profilé (calibre 12 - profilé galvanisé à chaud)
- Quincaillerie (JS500)







*Remarque : La charge doit être uniforme. Le produit n'est pas conçu pour être soumis à des moments de force, un système de contreventement pourrait être nécessaire dans l'installation. Il est recommandé que l'installation soit effectuée par des professionnels qualifiés. Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Raccords et supports

Application spéciale pour raccords et supports



—
01



—
02



—
03

—
01 **TR292**
Ne sert qu'aux profilés des séries A, E et H
Fini standard : électrogalvanisation
Roulement à aiguilles sans friction
Charge nominale : 500 lb
Facteur de sécurité : 5
Poids/100 : 59 lb

—
02 **TR294**
Ne sert qu'aux profilés des séries A, E et H
Fini standard : électrogalvanisation
Roulement à aiguilles sans friction
Charge nominale : 1 000 lb
Facteur de sécurité : 5
Poids/100 : 106 lb

—
03 **C728 Rouleaux à tuyaux** (paire)
Rouleaux en fonte d'aluminium, supports en acier.
Conçus pour selles standard.
À commander pour chaque paire de rouleaux :
2 vis à tête hexagonale de 1/2 po x 5/16 po, 2 écrous 1/2 po pour profilés. Espacer pour convenir au D.E. du tuyau et de son revêtement.
Poids/100 : 300 lb Charge nominale : 2 350 lb