


Multi-Gard

Canalisation amovible en PVC



Avantages

- Résistent aux forces de tirage et de courbure du forage directionnel
- Assemblage rapide
- Éliminent les opérations de main-d'œuvre intensive reliées au cimentage et au vissage des joints
- Conviennent aux forages d'un maximum de 500 pi
- Canalisations internes : 3 ou 4 conduits
- Longueurs de 20 pi faciles à manœuvrer
- Type : Conduit extérieur en PVC de Type 40
- Grosseur : 4 po
- Canalisations internes prélubrifiées
- Joints solides étanches, sans ciment
- Conviennent aux raccords standard Schedule 40
- Compatibles avec les produits Multi-Gard en PVC de Type 40

N° de cat.	Description	Long (pi)	D.E. (po)	Conduit interne (po)	Qté d'emb. (pi/paquet)	Paquets par chargement	Pieds par chargement	Poids par 100 pi (lb)	Rayon min.de courbure (pi)	Résistance du joint à lapression (psi)	Résistance du joint au tirage (lb)
MFSS3B-020	Multi-Gard, forage, 3 voies	20	4,50	1,50	520	28	14,560	561	65	75	5 000
MFSS4B-020	Multi-Gard, forage, 4 voies	20	4,50	1,19	520	28	14,560	565	65	75	5 000