

Bond Star contre-écrou de mise à la terre



Mise à la terre extrême pour applications données et commande

Pour la transmission de données, les panneaux de commande ou toute autre installation particulièrement sensible aux fluctuations de tension, la série complète des raccords Star Teck Extreme (manchon de ½ à 4 po) est offerte avec un contre-écrou de mise à la terre à trois positions doté d'une cosse ouverte en aluminium étamé. Ces cosses, approuvées CSA et UL, conviennent à des câbles de calibres #4 à #14 AWG. Comme l'installateur a le choix de trois positions sur la circonférence du contre-écrou de mise la terre pour poser la cosse, il peut la placer à l'endroit le plus accessible. Lorsque l'installation requiert plusieurs câbles d'entrée, chaque cosse individuelle peut être reliée en guirlande aux autres cosses et à la barre omnibus de mise à la terre, assurant ainsi le même potentiel électrique pour tous les câbles.

Les contre-écrous de mise à la terre Bond Star peuvent être utilisés avec la gamme complète des raccords ABB pour câbles Teck. Pour commander séparément, utiliser les numéros de catalogue qui figurent au tableau de la page A22.



Bond Star
Cosse ouverte de mise à la terre approuvée CSA et UL; convient à une gamme de calibres de #4 à #14 AWG.

Bond Star
Contre-écrou de mise à la terre unique en son genre. Idéal pour les installations particulièrement sensibles aux fluctuations de tension.

Exclusive Bond Star
Choix de trois emplacements sur la circonférence du contre-écrou de mise à la terre installé pour faciliter la pose de la cosse de mise à la terre.



Bond Star contre-écrou de mise à la terre

Raccord Star Teck Extreme avec contre-écrou de mise à la terre Bond Star



N° de cat.	Grosueur de manchon N.P.T. (po)	Produits désuets
STE050-DATAGRL	½	STE050-DATAGR
STE050GRL	½	STE050GR
STE075GRL	¾	STE075GR
STE100GRL	1	STE100GR
STE125GRL	1¼	STE125GR
STE150GRL	1½	STE150GR
STE200GRL	2	STE200GR
STE250GRL	2½	STE250GR
STE300GRL	3	STE300GR
STE350GRL	3½	STE350GR
STE400GRL	4	STE400GR

Contre-écrou de mise à la terre Bond Star avec cosse ouverte



N° de cat.	Grosueur (po)	Description
L050GRL	½	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L075GRL	¾	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L100GRL	1	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L125GRL	1¼	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L150GRL	1½	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L250GRL	2½	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L300GRL	3	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L350GRL	3½	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis
L400GRL	4	Contre-écrou avec cosse ouverte et vis

Cosses ouvertes



N° de cat.	Vis	Grosueurs de manchons (po)
GRL-LUG1032	#10, 32 TPI	½, ¾, 1
GRL-LUG1/4-20	¼, 20 TPI	1¼ 6