



833

La Marrette 833 est un connecteur de fils exceptionnel avec une conception ergonomique des oreilles qui convient à une large gamme de combinaisons de fils de calibres #22 à #8 AWG.



Un chasse-écrou de 13 mm (½ po) peut également être utilisé.

Chapeau extérieur

- Les oreilles ergonomiques confèrent à cette Marrette une meilleure prise pour un couple plus élevé que les connecteurs compétitifs. Sa forme ergonomique sert à réduire la fatigue des doigts due aux installations répétitives.
- La forme ergonomique des oreilles donne une excellente prise aux doigts pour le serrage; elle permet également d'utiliser un tournevis hexagonal standard de 13 mm (½ po) pour aider à faire la rotation de la Marrette.
- Fabriqué de polypropylène durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 °C (221 °F) et à de fortes pressions d'installation.
- Gorge large et profonde pour assurer la couverture totale de l'isolant.

Ressort LiveAction exclusif à volume variable qui s'élargit afin d'accepter plus de fils avec moins d'effort de torsion, contrairement aux connecteurs à ressort fixe.

Ressort intérieur

- Gamme de calibres : #22 à #8 AWG, sans pré-torsion.
- Construction carrée et entrée en entonnoir pour donner au ressort une prise positive sur les fils massifs et toronnés.
- Connecteur approuvé pour les circuits d'un maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1 000 V.
- Usage réservé aux fils en cuivre.
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier.

833

Renseignements sur les commandes

Modèle	Couleur	Gamme de calibres AWG							
		22	20	18	16	14	12	10	8
833	Jaune	Min. 2 #22 + 1 #20, Max. 3 #10							

Chasse-marquette

TOOL-WING

Chasse-marquette pour connecteurs de fils avec oreilles

Remarque : Voir en pages 33–35 pour le guide de référence des combinaisons de fils

Choix d'emballages

N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std (Min./Mult.)
833			
833P	Propak	100	1 000 unités
833KP	Sac refermable	500	5 000 unités
833D	Flip-pak	500	500 unités
833M	Flip-pak	1 000	1 000 unités
833BK	Flip-pak	10 000	10 000 unités
833BAR	Baril	25 000	25 000 unités

**Choix d'emballages**

N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std (Min./Mult.)
833			
833-JAR200	Jarre de plastique	200	200 unités
833-JAR400	Jarre de plastique	400	400 unités
833-JAR1000	Jarre de plastique	1 000	1 000 unités