


Black haute température

À cause de leur résistance exceptionnelle aux températures élevées, les connecteurs Marrette Black conviennent admirablement aux appareils d'éclairage et aux enseignes haute intensité.



Chapeau extérieur

- Fabriqué d'un composé polymère thermoplastique pour résister à des températures de 150 °C (302 °F).
- Gros chapeau en forme de petit baril, finement strié pour faciliter la manipulation, même avec les mains grasses ou humides.
- Gorge large et profonde pour une meilleure protection de l'isolant des fils.
- Entrée fileté pour faciliter l'introduction de plus gros faisceaux dans le ressort.

Ressort intérieur

- Ressort en fils métalliques arrondis pour multiplier la force de torsion par effet de levier afin de mieux écraser les fils pour former un joint solide.
- Ressort plaqué cuivre pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Modèle 30 Black approuvé seulement pour les circuits et appareils d'éclairage d'un maximum de 300 V.
- Modèles 31, 33 et 35 Black approuvés pour les circuits d'un maximum de 600 V, ainsi que les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1 000 V.
- Usage réservé aux fils en cuivre.
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier.

Black haute température

Renseignements sur les commandes

Modèle	Couleur	Gamme de calibres AWG							
		22	20	18	16	14	12	10	8
30	Noir					Min. 1 #22 + 1 #20	Max. 3 #16		
31						Min. 2 #18	Max. 4 #16		
33						Min. 1 #18 + 1 #14	Max. 4 #14		
35								Min. 2 #14	Max. 4 #10

Remarque : Voir en pages 24-27 pour le guide de référence des combinaisons de fils

Choix d'emballages



N° de cat.	Format d'emballage	Quantité par emballage	Emb. std (Min./Mult.)
30			
30P	Propak	100	1 000 unités
30BP	Boîte en vrac	1 000	1 000 unités
30BK	Flip-pak	15 000	15 000 unités
31			
31P	Propak	100	1 000 unités
31D	Flip-pak	500	500 unités
31M	Flip-pak	1 000	1 000 unités
31BK	Flip-pak	10 000	10 000 unités
33			
33P	Propak	100	1 000 unités
33D	Flip-pak	500	500 unités
33BK	Flip-pak	5 000	5 000 unités
35			
35P	Propak	100	800 unités
35Q	Flip-pak	200	800 unités
35D	Flip-pak	500	500 unités
35BK	Flip-pak	5 000	5 000 unités