

Outils d'installation



Chalumeau portatif pour produits thermorétractables
Commandes séparées pour le carburant et l'écoulement d'air pour un réglage précis de la flamme et de la température à un maximum de 1 371 °C (2 500 °F).

- Chaleur maximale de 1 371 °C (2 500 °F) pour satisfaire à pratiquement tous les besoins de thermorétraction, brasage ou soudage
- Commandes séparées pour le carburant et l'écoulement d'air pour permettre un réglage exact de la température et la précision de la flamme
- Construction de laiton et d'acier pour une longue durée de vie

Données techniques

- Dimensions (sans l'embase) : 3,9 po long. x 1,4 po larg. x 5,4 po haut
- Poids (plein réservoir) : 9,88 oz
- Contenu du réservoir de carburant : 2,03 oz liquide
- Période de fonctionnement (plein réservoir) : jusqu'à 220 min

Chalumeau portatif pour produits thermorétractables

N° de cat.	Description	Emb. std
WT-PTORCH	Chalumeau portatif Shrink-Kon pour produits thermorétractables	1

Commandez en multiples de l'emballage standard.



Pistolet électrique à air chaud

- Approuvé UL/CSA
- Températures de 232 à 649 °C (450 à 1200 °F)
- 120 V c.a., 60 Hz

Pistolet électrique à air chaud



N° de cat.	Description	Emb. std
WT1400	Pistolet à deux réglages de chaleur : 600 et 900 °F, 1 300 watts, 120 V c.a., 60 Hz	1

Commandez en multiples de l'emballage standard.