

## Série EF9M

DEL




### Caractéristiques

- Thermoplastique ignifuge
- Rotation 300°
- Certifiée CSA C22.2 No. 141-15
- 6, 12 et 24 V avec diverses puissances
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>



### Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.



### Pour commander

Série	Nombre de phares	Type de lampe	Couleur	Tension/puissance
EF9 = mini, PAR 18	Vide = phare simple D = phare double T = phare triple	M = MR16 DEL	-B = noir Vide = blanc du fabricant	-LA = MR16 DEL, 6 V-4 W -LB = MR16 DEL, 6 V-5 W -LG = MR16 DEL, 12 V-4 W -LI = MR16 DEL, 12 V-5 W -LJ = MR16 DEL, 12 V-6 W -LL = MR16 DEL, 24 V-4 W -LM = MR16 DEL, 24 V-6 W

Exemple : EF9M-LM

### Spécification type

Le phare et la base sont en thermoplastique moulé par injection antichoc et ignifuge, aucun outil n'est requis pour le pointage ou l'ajustement. Le concept optique de la lentille permettra l'ajustement à une distribution soit pour passage ou zone au moment de l'installation, sans que la lampe soit allumée. Un point de réglage permettra l'identification visuelle de la distribution lumineuse.

L'appareil sera fourni avec un pavillon de recouvrement pour installation sur n'importe quelle boîte octogonale de 4 po. Le boîtier sera conçu de manière à permettre le remplacement d'une lampe au besoin.

Le phare satellite sera le modèle **Emergi-Lite**<sup>MD</sup>: \_\_\_\_\_.

### Grilles de protection

Modèle	Montage
460.0029-E	Mural ou plafonnier

### Lampes de remplacement

Modèle	Type de lampe	Tension/puissance
580.0097-E	MR16 DEL	6 V-4 W
580.0122-E	MR16 DEL	6 V-5 W
580.0093-E	MR16 DEL	12 V-4 W
580.0098-E	MR16 DEL	24 V-4 W
580.0100-E	MR16 DEL	24 V-6 W
580.0104-E	MR16 DEL	12 V-5 W
580.0106-E	MR16 DEL	12 V-6 W