

ET Série

Enseigne à pictogramme sans alimentation



Caractéristiques

- L'éclairage est fourni par des tubes en verre au borosilicate, enduits sur la face interne de phosphore à sulfure de zinc et remplis de tritium gazeux
- La luminosité minimale au moment de la fabrication est de 0,132 pied-lambert (0,452 cd/m²)
- Boîtier mince en ABS, à la fois décoratif et robuste
- Panneau frontal robuste en polycarbonate résistant au choc
- Construction à l'épreuve des étincelles
- Installation simple – capacité directionnelle universelle, inclut la quincaillerie nécessaire au montage universel
- Supporte les températures extrêmes, dans les applications à l'intérieur comme à l'extérieur
- Durée de vie utile anticipée de 10 ans ou de 20 ans (EXIT), 12 ans (SORTIE) ou 10 ans (à pictogramme)
- Disponible en simple ou double face
- Certifiée en conformité au standard UL924 (ULC-S572)
- L'enseigne à pictogramme inclut les pellicules directionnelles (tout droit d'ici, à gauche d'ici et à droite d'ici)
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>



Spécification type

Fournir et installer les enseignes de sortie autolumineuses **Emergi-Lite^{MD} Série EX160 ou ET (à pictogramme)**. L'enseigne de sortie devra être construite d'un boîtier en thermoplastique et à l'épreuve de la corrosion. Le boîtier étanche ne comportera aucune pièce détachée ou amovible, ce qui facilitera l'installation. La durée de vie standard minimale garantie sera de 10 ans. Les supports de montage standard conviendront à un montage plafonnier/latéral (par l'extrémité) ou en applique (au mur). Les enseignes de sortie « EXIT » et « SORTIE » standard seront fournies avec des lettres blanches d'une hauteur de 6 po (15 cm) et une largeur de trait de 3/4 po (1,9 cm). La luminance minimale initiale moyenne sera de 0,132 pied-lambert (0,452 cd/m²).


L'équipement devra être le modèle **Emergi-Lite^{MD}**: _____

Grilles de protection

Modèle	Montage
460.0079-E	En applique (au mur)
460.0027-E	Latéral (par l'extrémité)
460.0028-E	Plafonnier

Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées



Pour commander

Série	Faces et montage	Couleur du cadre	Vie anticipée	Options
ET = enseigne à pictogramme	1 = simple face, montage universel avec chevrons universels 2 = double face, montage universel avec chevrons universels	AF = cadre aluminium B = noir G = gris W = blanc	10 = 10 ans	PC = écran en polycarbonate VR = couvercle antivandalisme

Exemple : ET1AF10