

## Série CMPC-E

Unité combinée en plastique à pictogramme




### Caractéristiques

- DEL blanches écoénergétiques à longue durée de vie, consomment 2.5 W en mode de fonctionnement normal
- Alimentation 120/277/347 Vca
- Face universelle, simple et double
- Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
- Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
- Protection automatique contre les baisses de tension
- Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l'installation
- Modèle de série muni de trois pictogrammes pour la sélection directionnelle
- Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
- Boîtier en thermoplastique ABS blanc cassé moulé par injection
- Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
- Installation au plafond, en applique ou par l'extrémité
- Certifié conforme à CSA C22.2 No 141-10
- Batterie Ni-cd de 3,6 V, procure une autonomie minimale de 120 minutes pour l'éclairage en mode de secours
- DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
- Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 2 W
- Têtes d'éclairage réglables pour l'éclairage vers l'avant ou vers l'arrière
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>



### Dimensions

Les dimensions sont approximatives et modifiables.



### Consommation énergétique et caractéristiques assignées

Série	Spécifications C.A			
	Puissance	Courant	Efficacité	
CM-PC	120 V, 50/60 Hz	2,5 W	0,24 A	0,98 FP
	277 V, 50/60 Hz	3 W	0,014 A	0,93 FP
	347 V, 50/60 Hz	3,5 W	0,017 A	0,92 FP

### Pour commander

Série	Tension
CM-PC-E	Vision = 120/277/347 Vca

Exemple : CM-PC-E