

Nouveau produit

Série CM-SC

Unité combinée en acier




Caractéristiques

- Boîtier en acier muni de têtes légères en thermoplastique entièrement réglables à DEL de 2 W
- Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l'extrémité)
- Concept universel, simple face ou double face
- 3 panneaux à pictogramme inclus : 1 sans flèche, 2 avec flèche
- Satellites de série CM-R1 and CM-R2 seulement
- Entrée 120 Vca à 347 Vca, 50/60 Hz
- Batterie au plomb-acide de 6 V, procure une autonomie minimale de 120 minutes en mode d'éclairage de secours
- Voyant témoin DEL rouge pour le chargeur
- Certifiée CSA C22.2 no 141-10
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>



Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.



Consommation énergétique et caractéristiques assignées

| Modèle | Spécifications C.A. | Puissance | Courant | Efficacité |
|--------|---------------------|-----------|---------|------------|
| CM-SC | 120 V, 50/60 Hz | 3,2 W | 0,03 A | 0,97 FP |
| | 277 V, 50/60 Hz | 6,5 W | 0,025 A | 0,92 FP |
| | 347 V, 50/60 Hz | 3,6 W | 0,01 A | 0,92 FP |

Pour commander

| Série | Tension | Marque |
|-------|--------------------------|------------------------------|
| CM-SC | Vide = 120 Vca à 347 Vca | E= Emergi-Lite ^{MD} |

Exemple : CM-SC-E