EMERGI-LITE[MD]

Série ECPHR

Atteignez de nouveaux sommets dans l'éclairage de sortie d'urgence

La **série ECPHR** est un **luminaire de sortie en acier** conçu pour fonctionner de façon transparente avec les mini-onduleurs **Emergi-Lite**, conçu pour offrir des performances inégalées dans les environnements à plafond élevé.

Conçu avec une technologie DEL brevetée et une optique de précision, il offre un éclairage asymétrique concentré avec une uniformité inégalée, assurant une voie de sortie claire tout en améliorant la sécurité et **en réduisant les coûts du système**.

Conçu pour une efficacité maximale

- **Capacité de montage élevée** – Plus grande flexibilité de conception
- **Photométrie et espacement supérieurs** – Couverture plus large avec moins de luminaires et coûts d'installation réduits
- **Entretien simplifié** – Service à point unique, coûts d'exploitation réduits



-40°C

88 % HR

EMERGI-LITE[MD]

Réalisez des économies grâce à des performances puissantes et à un entretien facile

- **Polyvalence pour grande hauteur** – Convient à une **couverture d'espacement jusqu'à 58,5 m (192 pi) c/c** à des hauteurs de montage plus grandes **jusqu'à 21,3 m (70 pi)** où d'autres ne peuvent pas rivaliser.
- **Optique fixe avancée** avec une flexibilité de rotation de 355° pour une visée simplifiée. Chaque luminaire est doté de 2 à 4 lampes DEL réglables de 7 W, associées à une lentille asymétrique qui offre une **uniformité exceptionnelle**, avec un rapport min:max aussi serré que 1:1,1, assurant un éclairage uniforme et conforme au code.
- Système centralisé de **mini-onduleurs** avec accès pratique au niveau du sol pour un entretien économique. Prend en charge jusqu'à 277 V et 347 V (1 440 W max). **Faites fonctionner jusqu'à 69 luminaires avec un onduleur.**

L'espacement maximisé des luminaires réduit le nombre de luminaires et, combiné avec l'utilisation de mini onduleurs, réduit aussi les coûts d'installation et d'entretien.

Types d'applications



Comment commander			
Série	**Nombre de lampes**	**Couleur**	**Tension**
ECPHR= Luminaire d'éclairage de secours en acier	**02=** Deux lampes **03=** Trois lampes **04=** Quatre lampes	**W=** Blanc d'usine **B=** Noir	**UN=** 120 à 277 V c.a., 50/60 Hz **UN2=** 347 à 480 V c.a., 50/60 Hz
Exemple : **ECPHR02WUN**			

Choisir la série **ECPHR** signifie choisir un système d'éclairage de sortie de nouvelle génération qui offre la tranquillité d'esprit, optimise les coûts d'installation et de cycle de vie et s'intègre parfaitement aux environnements à plafond élevé avec précision et conception subtile.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant local **Emergi-Lite** ou visitez notre site Web à l'adresse **emergi-lite.ca**