


# Grilles de protection

## ENSEIGNES DE SORTIE

MODÈLE	MONTAGE	ENSEIGNES		DIMENSIONS		
				L	H	P
460.0027-L	Montage en bout	Série 3000 - Nema4X Exit LMCE Exit	Série LN Série LS	10-1/2 po (26,7 cm)	6 po (15,2 cm)	16 po (40,6 cm)
460.0028-L	Montage au plafond	Série 3000 - Nema4X Exit LMCE Exit	Série LN Série LS	14-1/2 po (36,8 cm)	6-1/4 po (15,9 cm)	10-1/2 po (26,5 cm)
460.0048-L	Montage en bout	LSRLMCSU Sortie		10-1/2 po (26,7 cm)	6 po (15,2 cm)	21 po (53,3 cm)
460.0057-L	Montage mural	LSRLMCSU Sortie		21 po (53,3 cm)	10 po (25,4 cm)	4 po (10,2 cm)
460.0058-L	Montage au plafond	LSRLMCSU Sortie		21-3/4 po (55,2 cm)	5-1/2 po (14 cm)	10-1/2 po (26,7 cm)
460.0059-L	Montage mural	LMCSB6L Sortie	LMCEB6L Exit	31 po (86,4 cm)	10 po (25,4 cm)	4-1/2 po (14 cm)
460.0060-L	Montage en bout	Série 3000 - Nema4X Exit Combo	8LMCEU EXIT Combo	20 po (50,8 cm)	12 po (30,5 cm)	15 po (38,1 cm)
460.0060-L	Montage mural	Série LN Série 3000 Combo	8LMCEU EXIT Combo	20 po (50,8 cm)	12 po (30,5 cm)	15 po (38,1 cm)
460.0060-L	Montage au plafond	Série 3000 - Nema4X Exit Combo		20 po (50,8 cm)	12 po (30,5 cm)	15 po (38,1 cm)
460.0078-L	Montage mural	3LSRLMCSU Sortie Combo Série 3000 - Nema4X Exit Combo Grande Combo	8LMCEU Exit Combo Série LNC	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)	7 po (17,8 cm)
460.0079-L	Montage mural	Série 3000 - Nema4X Exit LMCE Exit		14 po (36,6 cm)	10 po (25,4 cm)	4-1/2 po (11,4 cm)
460.0080-L	Montage mural	LER-HZ combo (class1 Div2)	LER-HZ Exit	15-1/4 po (38,7 cm)	14-1/8 po (35,9 cm)	6-1/2 po (16,5 cm)
460.0081-L	Montage mural	LSC		20 po (50,8 cm)	17-1/8 po (43,6 cm)	8-1/2 po (21,6 cm)
460.0092-L	Montage au plafond	Série 3LSRLMCSU Sortie Combo LMCEB6L		31 po (53,3 cm)	4,5 po (11,4 cm)	10 po (25,4 cm)
460.0104-L	Montage en bout	3LSRLMCSU Sortie Combo		25 po (63,5 cm)	10 po (25,4 cm)	20 po (50,8 cm)



## UNITÉS À BATTERIE

MODÈLE	MONTAGE	ENSEIGNES	DIMENSIONS		
			L	H	P
460.0078-L	Montage mural	Boîtier "A" - 6 V, 12 V, 24 V - Max. 144 W	17 po (43,2 cm)	17 po (43,2 cm)	7 po (17,8 cm)
460.0081-L	Montage mural	Boîtier "B" - 6 V - 180 W 12 V - 200 à 360 W 24 V - 200 à 288 W	20 po (50,8 cm)	17-1/8 po (43,6 cm)	8-1/2 po (21,6 cm)
460.0034-L 460.0097-L	Montage mural	Boîtier "C" - 12 V - 650 W 24 V - 350 à 720 W Boîtier "D" - 12 V - 360 W HP, 900 W 24 V - 720 W HP Q-BIC <sup>MC</sup>	28-1/8 po (71,5 cm)	21-1/8 po (53,7 cm)	10 po (25,4 cm)
460.0105-L	Montage mural	IPL 48 PO	54,6 po (138,7 cm)	8 po (20,3 cm)	5 po (12,7 cm)

### PETIT BOÎTIER, 6 VOLTS

460.0080-L	Montage mural	6 V, 12 V - 18 à 72 W	15-1/4 po (38,7 cm)	14-1/8 po (35,9 cm)	6-1/2 po (16,5 cm)
------------	---------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

## PHARES SATELLITES

MODÈLE	ENSEIGNES	DIMENSIONS		
		L	H	P
460.0029-L	DR1130, MQM, MQM-NX, MQM-NC	6-1/4 po (15,9 cm)	8-1/4 po (21,0 cm)	6-3/4 po (17,2 cm)
460.0031-L	RSQBD, RG-NX	28 po (71,1 cm)	8-1/2 po (21,5 cm)	8-1/2 po (21,5 cm)
460.0032-L	RSQB2, DR2130	9-1/2 po (24,1 cm)	9-1/2 po (24,1 cm)	6-1/8 po (15,6 cm)
460.0035-L	RSQB	8-7/16 po (21,5 cm)	6 po (15,2 cm)	8-7/16 po (21,5 cm)
460.0082-L	Saf-T-Ray <sup>MC</sup> , Camray <sup>MC</sup>	12 po (30,5 cm)	9 po (22,9 cm)	9 po (22,9 cm)

## PLATEFORMES DE MONTAGE

NO DE CATALOGUE 440.0616-L POUR BOÎTIER "A"	NO DE CATALOGUE 440.0620-L POUR BOÎTIER "B"	NO DE CATALOGUE 440.0625-L POUR BOÎTIER "C"