



Répétiteur

NEXUS® RF

Série de composants

Caractéristiques

- Communique avec les unités par un réseau maillé de 918 à 925.8 MHz.
- Fournie avec un sortie de 100-240Vc.a. 50/60Hz, 9Vdc 0.5A.

Numéro de catalogue	Description
NEXUS-REP-E	Répétiteur Nexus RF

DIMENSIONS

Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur
NEXUS-REP*-L	300mm	20mm	50mm

* Couleur de boîtier obliger

Modèle	Couleur	Suffixe
NEXUS-REP	W = Blanc	-L
	B = Noir	

CONSTRUCTION

Carrosserie
PVC