



## SÉRIE GUARDIAN<sup>MC</sup>

Phare satellite NEMA-3R  
en applique murale



### SPÉCIFICATION TYPE

L'unité en applique comportera un boîtier en aluminium moulé sous pression avec joint d'étanchéité et un diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Les lampes seront ajustables d'après une distribution lumineuse pour passages ou zones. L'appareil sera fourni avec joint d'étanchéité et son installation conviendra à toute boîte octogonale de quatre pouces.

Le phare satellite sera le modèle **Ready-Lite<sup>®</sup>** : \_\_\_\_\_.

### GRILLES DE PROTECTION

460.0082-RL	montage mural
-------------	---------------

### LAMPES DE REMPLACEMENT


MODÈLE	TYPE DE LAMPE	TENSION/PUISSANCE
580.0097-RL	MR16 DEL	6 V- 4 W
580.0122-RL	MR16 DEL	6 V- 5 W
580.0093-RL	MR16 DEL	12 V-4 W
580.0104-RL	MR16 DEL	12 V-5 W
580.0106-RL	MR16 DEL	12 V-6 W
580.0098-RL	MR16 DEL	24 V-4 W
580.0100-RL	MR16 DEL	24 V-6 W

### CARACTÉRISTIQUES

- Installation intérieure et extérieure
- Unité en applique murale compacte pour usage intérieur et extérieur
- Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs
- Lampes ajustables
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Vis inviolables en option
- Certifiée CSA C22.2 No. 141-15

### DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.



### POUR COMMANDER

SÉRIE	MODÈLE DE LAMPE	TENSION, PUISSANCE ET MODÈLE DES LAMPES	COULEUR	OPTIONS
<b>GUA</b> = phare satellite extérieur	<b>M</b> = MR16	<b>Vide</b> = aucune lampe <b>-LD1</b> = 2X MR16 DEL, 6 V-4 W <b>-LD2</b> = 2X MR16 DEL, 6 V-5 W <b>-LD7</b> = 2X MR16 DEL, 12 V-4 W <b>-LD9</b> = 2X MR16 DEL, 12 V-5 W <b>-LD10</b> = 2X MR16 DEL, 12 V-6 W <b>-LD13</b> = 2X MR16 DEL, 24 V-4 W <b>-LD14</b> = 2X MR16 DEL, 24 V-6 W <b>-LD26</b> = 2X MR16 DEL, 120 V-4 W	<b>Vide</b> = blanc du manufacturier <b>BK</b> = noir <b>DG</b> = gris foncé	<b>C</b> = lentilles claires <b>VR</b> = écran résistant au vandalisme et vis inviolables <sup>1</sup>  <sup>1</sup> <b>990.0119-RL</b> = embout pour vis inviolables (commandé séparément)

EXEMPLE : GUAM-LD10