

Boîtes de sol pour service en affleurement du sol

Série 60W — Boîtes de sol


Pour sous-planchers en bois!

Pour vos applications sur des sous-planchers en bois, la Série 60W de boîtes de sol Steel City^{MD} vous offre la possibilité d'installations à un ou plusieurs groupes.



- NOUVEAU ! Configuration trois groupes pour les installations multiservice haute capacité.
- NOUVEAU ! Débouchures plus grandes (3/4 et 1 po) ajoutées à chacun des groupes pour plus de souplesse dans vos applications.
- Supports de montage réglables pour diverses épaisseurs de recouvrement de sol (**bois franc, carreaux ou tapis**).



Applications en construction nouvelle



Applications en rénovation d'anciennes constructions



Boîtes de sol — Série 60W



N° de cat.	Grosseur nominale (po)	Volume	Ctn std
61W	Boîte de sol 1 groupe, 3-11/16 po Débouchures bouts : (2) 1/2 po, (2) 3/4 po; fond : (1) 1/2 po, (1) 1 po	31 po cu	1
62W	Boîte de sol 2 groupes, 7-1/16 po Débouchures bouts : (4) 1/2 po, (4) 3/4 po; fond : (2) 1/2 po, (2) 1 po	60 po cu	
63W	Boîte de sol 3 groupes, 10-1/4 po Débouchures bouts : (6) 1/2 po, (6) 3/4 po; fond : (3) 1/2 po, (3) 1 po	90 po cu	

Nouveau

Boîtes de sol pour service en affleurement du sol

Série 60W — Plaques métalliques pour tapis



P64-CP



P64-2G-CP



P64-3G-CP



P64-4G-CP




N° de cat.	Nombre de groupes	Dimensions extérieures (po)	Matériau	Ctn std
P64-CP	1	4-5/8 x 6-1/8	Laiton	4
P64-CP-AL			Aluminium	
P64-2G-CP	2	7-5/8 x 6-1/8	Laiton	
P64-2G-CP-AL			Aluminium	
P64-3G-CP	3	10-5/8 x 6-1/8	Laiton	
P64-3G-CP-AL			Aluminium	
P64-4G-CP	4	13-5/8 x 6-1/8	Laiton	
P64-4G-CP-AL			Aluminium	

Série 60W — Plaques non métalliques pour tapis

- Polycarbonate translucide
- Fini texturé
- Pour installer les plaques de la Série LCP, enlevez la bordure décorative et placez la plaque à l'intérieur. Remplacez la bordure sur la boîte.



P64P-CP



P64P-2G-CP



P64P-3G-CP



P64-LCP



P64-2LCP



P64-3LCP




N° de cat.	Nombre de groupes	Description	Finis	Ctn std
P64P-CP-BLK*	1	Plaque un groupe pour tapis	Noir	4
P64P-CP-GRY*			Gris	
P64P-CP-BGE*			Beige	
P64P-2G-CP-BLK	2	Plaque deux groupes pour tapis	Noir	
P64P-2G-CP-GRY			Gris	
P64P-2G-CP-BGE			Beige	
P64P-3G-CP-BLK	3	Plaque trois groupes pour tapis	Noir	
P64P-3G-CP-GRY			Gris	
P64P-3G-CP-BGE			Beige	
P64-LCP	1	Plaque un groupe pour tapis	Transparent	
P64-2LCP	2	Plaque deux groupes pour tapis		
P64-3LCP	3	Plaque trois groupes pour tapis		

* Non certifiées CSA

Boîtes de sol pour service en affleurement du sol

Série 60W — Couvertres métalliques MopTite^{MC}


- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 po incluses
- Dimensions extérieures : 3 x 4-1/2 po



Dimensions de la plaque

N° de cat.	Description	Finis	Ctn std
P-64-1/2	Bouchon 1/2 po NPS	Laiton	4
P-64-1/2-AL		Aluminium	
P-64-3/4	Bouchon 3/4 po NPS	Laiton	
P-64-3/4-AL		Aluminium	
P-64-1	Bouchon 1 po NPS	Laiton	
P-64-1-AL		Aluminium	
P-64-1-1/4	Bouchon 1-1/4 po NPS	Laiton	
P-64-1-1/4-AL		Aluminium	
P-64-2	Bouchon 2 po UN	Laiton	
P-64-2-AL		Aluminium	
P-64-1/2-2	Bouchons 1/2 et 2 po UN	Laiton	
P-64-1/2-2-AL		Aluminium	
P-64-3/4-2	Bouchons 3/4 et 2 po UN	Laiton	
P-64-3/4-2-AL		Aluminium	
P-64-2-5/8	Bouchon 2-5/8 po UN	Laiton	
P-64-2-5/8-AL		Aluminium	
P-64-DU	Bouchon 1-7/16 po pour prise double	Laiton	
P-64-DU-AL		Aluminium	
P-64-DS	Capuchon articulé pour prise double	Laiton	
P-64-DS-AL		Aluminium	
P-64-GFCI	Capuchon articulé pour prise DDFT	Laiton	
P-64-GFCI-AL		Aluminium	

Les nouveaux couvercles étanches MopTite^{MC} surpassent les exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.



Série 60W — Couvertres non métalliques étanches MopTite^{MC}

- Garniture d'étanchéité et vis #8-32 x 7/16 po incluses
- Dimensions extérieures : 3 x 4-1/2 po



N° de cat.	Description	Finis	Ctn std
P-64-P-URC-BLK	Couvercle universel	Noir	4
P-64-P-URC-GRY		Gris	
P-64-P-URC-BGE		Beige	
P-64-P-URC-BRN		Brun	
P-64-P-BP-BLK*	Couvercle non troué	Noir	
P-64-P-BP-GRY*		Gris	
P-64-P-BP-BGE*		Beige	

* Non certifiées CSA. Les nouveaux couvercles étanches MopTite^{MC} surpassent les exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.

Boîtes de sol pour service en affleurement


Série 60W — Plaques couvercles étanches MopTite^{MC}

- Garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 po incluses
- Dimensions extérieures : 3 x 4-1/2 po



N° de cat.	Description	Couleur	Ctn std
P-64-P-URC-BLK	Plaque couvercle universelle	Noir	4
P-64-P-URC-GRY		Gris	
P-64-P-URC-BGE		Beige	
P-64-P-BP-BLK*	Plaque couvercle non trouée	Noir	
P-64-P-BP-GRY*		Gris	
P-64-P-BP-BGE*		Beige	

* Non certifiées CSA. Les nouveaux couvercles MopTite^{MC} surpassent les exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.



Bouchons des plaques couvercles



N° de cat.	Description	Ctn std
690-SC	Bouchon 1/2 po; filets 14 NPS	4
691-SC	Bouchon 3/4 po; filets 14 NPS	
692-SC	Bouchon 1 po; filets 11-1/2 NPS	
693-SC	Bouchon 1-1/4 po; filets 11-1/2 NPS	
694	Bouchon 2 po; filets 20 UN	
695	Bouchons 1/2 et 2 po	
696-SC	Bouchons 3/4 et 2 po	
697*	Bouchon 2-5/8 po; filets 20 UN	
698*	Bouchons 1-7/16 po pour prise double	

*Non certifiées CSA. Les numéros de catalogue sont en laiton.
Pour aluminium, ajouter AL après le numéro de catalogue



692-SC



695

Garnitures d'étanchéité pour assemblage de plaques couvercles



N° de cat.	Description	Ctn std
SP650*	Assemblage, plaques couvercles série P-64	4
SP651*	Assemblage, plaques couvercles P-64 DU	10
SP-P64-DS-P2	Assemblage, plaques couvercles P-64 DS	4

*Non certifiées CSA.

