


Boîtes de sol pour service en affleurement

Série 740 — Boîtes de sol multigroupe pour électricité et communications

Caractéristiques

- Offertes en modèles peu profonds (2-5/8 et 3-5/8 po)
- Choix de modèles un, deux et trois groupes
- Les boîtes deux et trois groupes sont livrées avec des parois de séparation à installer par l'utilisateur
- Construction d'acier prégalvanisé de calibre 16
- Quatre pattes extérieures permettent une mise à niveau d'un maximum de 2 po avant la coulée et un anneau de réglage intérieur permet une mise à niveau d'un maximum de 1-1/4 po après la coulée
- Débouchures de grandeurs variées de 1/2 à 1-1/4 po
- Utilisent les accessoires métalliques et non métalliques de la série 640P qui s'installent en une seule étape
- Expédiées avec capuchon à boue jetable pour éviter l'infiltration du béton durant la coulée

Fabriquées par Thomas & Betts, les boîtes de sol en acier estampillé de la série 740 sont un complément aux boîtes de sol en fonte des séries 640 et 840, les boîtes de sol les plus en demande de l'industrie. Nos nouvelles boîtes multigroupe permettent à l'utilisateur d'installer des appareils faible et haute tensions dans une même boîte afin de fournir un service en affleurement du sol pour l'électricité et les communications/données. Elles conviennent aux applications sur du **tapis** et des **carreaux**.



N° de cat.	Description	Ctn std
741-S	Boîte peu profonde un groupe	4
742-S	Boîte peu profonde deux groupes	1
743-S	Boîte peu profonde trois groupes	1
741-D	Boîte profonde un groupe	4
742-D	Boîte profonde deux groupes	1
743-D	Boîte profonde trois groupes	1

Série 740 — Données techniques

N° de cat.	Dimensions (po)			Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Vol./groupe	Taraudage max. pour conduit (po)		
	A	B	C				Côtés	Bouts	Fond
741-S	4	5-1/2	2-5/8	2	1-1/2	29 po cu	(2) 3/4	(2) 1/2	(1) 1/2 et (1) 3/4
742-S	7-1/4					26 po cu	(4) 3/4	(2) 1/2	(2) 1/2 et (2) 3/4
743-S	10-1/4					26 po cu	(6) 3/4	(2) 1/2	(3) 1/2 et (3) 3/4
741-D	4		3-5/8			48 po cu	(2) 3/4	(2) 1-1/4	(1) 3/4 et (1) 3/4
742-D	7-1/4					41 po cu	(4) 3/4	(2) 1-1/4	(2) 3/4 et (2) 3/4
743-D	10-1/4					41 po cu	(6) 3/4	(2) 1-1/4	(3) 3/4 et (3) 3/4

Boîtes de sol pour service en affleurement

Série 740 — Nécessaires de mise en service pour tapis et carreaux



641P-CACB




642P-TACA




N° de cat.	Description	Fini	Ctn std	
Série 740 — Nécessaires de mise en service pour tapis				
641P-CACA	Un groupe	Aluminium	4	
641P-CACB		Laiton		
641P-CAC-BGE		Beige		
641P-CAC-BLK		Noir		
641P-CAC-GRY		Gris		
641P-CAC-BRN		Brun		
642P-CACA	Deux groupes	Aluminium		
642P-CACB		Laiton		
642P-CAC-BGE	Deux groupes, non métallique	Beige		
642P-CAC-BLK		Noir		
642P-CAC-GRY		Gris		
643P-CACA	Trois groupes	Aluminium		
643P-CACB		Laiton		
643P-CAC-BGE		Beige		
643P-CAC-BLK	Trois groupes, non métallique	Noir		
643P-CAC-GRY		Gris		
Série 740 — Nécessaires de mise en service pour carreaux				
641P-TACA	Un groupe	Aluminium	4	
641P-TACB		Laiton		
641P-TAC-BGE		Beige		
641P-TAC-BLK		Noir		
641P-TAC-GRY	Un groupe, non métallique	Gris		
642P-TACA		Deux groupes		Aluminium
642P-TACB				Laiton
642P-TAC-BGE	Deux groupes, non métallique	Beige		
642P-TAC-BLK		Noir		
642P-TAC-GRY		Gris		
643P-TACA	Trois groupes	Aluminium		
643P-TACB		Laiton		
643P-TAC-BGE		Beige		
643P-TAC-BLK	Trois groupes, non métallique	Noir		
643P-TAC-GRY		Gris		

Pour les pièces de rechange, voir aux pp. C86 – C87.

Nécessaire de mise en service pour tapis




Nécessaire de mise en service pour carreaux



Boîtes de sol pour service en affleurement

Série 740 – Plaques couvercles étanches MopTite^{MC}



Dimensions de la plaque

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 po incluses
- Dimensions extérieures : 3 x 4-1/2 po



P-64-3/4-2*

Bouchons 3/4 et 2 po dia.



P-64-2-5/8*

Bouchon 2-5/8 po dia.



P-64-DS*

Capuchons articulés pour prise double



P-64-DU*

Bouchons 1-7/16 po pour prise double



P-64-GFCI

Capuchon articulé pour prise DDFT



P-64-1/2

Bouchon 1/2 po NPS



P-64-3/4

Bouchon 3/4 po NPS



P-64-1

Bouchon 1 po NPS



P-64-1-1/4

Bouchon 1-1/4 po NPS



P-64-2*

Bouchon 2 po dia.



P-64-1/2-2*

Bouchons 1/2 et 2 po dia.

* Plaque d'assise incluse pour l'installation des prises



N° de cat.	Description	Fini	Ctn std
P-64-1/2	Plaque couvercle, bouchon 1/2 po NPS	Laiton	4
P-64-1/2-AL		Aluminium	
P-64-3/4	Plaque couvercle, bouchon 3/4 po NPS	Laiton	
P-64-3/4-AL		Aluminium	
P-64-1	Plaque couvercle, bouchon 1 po NPS	Laiton	
P-64-1-AL		Aluminium	
P-64-1-1/4	Plaque couvercle, bouchon 1-1/4 po NPS	Laiton	
P-64-1-1/4-AL		Aluminium	
P-64-2	Plaque couvercle, bouchon 2 po UN	Laiton	
P-64-2-AL		Aluminium	
P-64-1/2-2	Plaque couvercle, bouchons 1/2 et 2 po UN	Laiton	
P-64-1/2-2-AL		Aluminium	
P-64-3/4-2	Plaque couvercle, bouchons 3/4 et 2 po UN	Laiton	
P-64-3/4-2-AL		Aluminium	
P-64-2-5/8	Plaque couvercle, bouchon 2-5/8 po	Laiton	
P-64-2-5/8-AL		Aluminium	
P-64-DU	Plaque couvercle pour prise double, bouchons 1-7/16 po	Laiton	
P-64-DU-AL		Aluminium	
P-64-DS	Plaque couvercle, capuchons articulés pour prise double	Laiton	
P-64-DS-AL		Aluminium	
P-64-GFCI	Plaque couvercle, capuchon articulé pour prise DDFT	Laiton	
P-64-GFCI-AL		Aluminium	

Les nouvelles plaques couvercles MopTite^{MC} surpassent les exigences d'exclusion des eaux de nettoyage des normes UL 514A et 514C. Pour les pièces de rechange, voir aux pp. C86 – C87.

Boîtes de sol pour service en affleurement

Série 740 — Plaques couvercles étanches non métalliques MopTite^{MC}

- Garniture d'étanchéité et vis #8-32 x 7/16 po incluses
- Dimensions extérieures : 3 x 4-1/2 po



N° de cat.	Description	Fini	Ctn std
P-64-P-URC-BLK	Couvercle universel	Noir	4
P-64-P-URC-GRY		Gris	
P-64-P-URC-BGE		Beige	
P-64-P-BP-BLK*	Couvercle non troué	Noir	
P-64-P-BP-GRY*		Gris	
P-64-P-BP-BGE*		Beige	

* Non certifiées CSA. Les nouveaux couvercles MopTite^{MC} surpassent les exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.

