


### Série 640P — Nécessaire de mise en service pour tapis



### Série 640P — Nécessaire de mise en service pour carreaux



# Boîtes de sol pour service en affleurement

#### Boîtes de sol multigroupe électricité/communications

# Série de boîtes de sol non métalliques 640P — Caractéristiques

- Économies significatives comparativement aux boîtes métalliques
- · Cadre de réglage moulé à enclenchement «Snap-On» pour éliminer les adhésifs
- Aucune mise à niveau nécessaire, donc temps réduit d'installation
- Compatibles aux conduits standard en PVC de 1, 3/4 et 1/2 po
- Le cadre de réglage amovible convient à une large gamme d'accessoires de service
- Construction monopièce à manchons prémoulés pour conduits
- Moulées d'un polymère de qualité supérieure compatible aux conduits standard en PVC
- Les boîtes de sol de la série 640P utilisent les couvercles en plastique ou en laiton de la série P64 pour pose sur du tapis
- Offertes en modèles un, deux et trois groupes. Pour les modèles deux et trois groupes, des parois de séparation sont incluses dans les nécessaires correspondants de mise en service
- Coulée minimale de béton : 2-1/2 po



N° de cat.	Description	Dimensions (po)			Volume	Ctn
		Α	В	С	max.	Std
641P	Boîte un groupe	4	5-3/8	6	85,0 po cu	1
642P	Boîte deux groupes	7			85,5 po cu*	
643P	Boîte trois groupes	10-3/8				

<sup>\*</sup>Volume par groupe



N° de cat. Nécessaire pour tapis	N° de cat. Nécessaire pour carreaux	Description	Fini	Ctn Std
641P-CACA	641P-TACA	Un graupa	Aluminium	4
641P-CACB	641P-TACB	Un groupe	Laiton	
641-CAC-BGE*	641-TAC-BGE		Beige	
641-CAC-BLK	641-TAC-BLK	Un groupe, non métallique	Noir	
641P-CAC-GRY	641P-TAC-GRY		Gris	
642P-CACA	642P-TACA	Douby groupes	Aluminium	
642P-CACB	642P-TACB	Deux groupes	Laiton	
642-CAC-BGE*	642-TAC-BGE		Beige	
642-CAC-BLK	642-TAC-BLK	Deux groupes, non métallique	Noir	
642P-CAC-GRY	642P-TAC-GRY		Gris	
643P-CACA	643P-TACA	Trois graupes	Aluminium	
643P-CACB	643P-TACB	Trois groupes	Laiton	
643-CAC-BGE*	643-TAC-BGE		Beige	
643-CAC-BLK	643-TAC-BLK	Trois groupes, non métallique	Noir	
643P-CAC-GRY	643P-TAC-GRY		Gris	

<sup>\*</sup> Non certifiés CSA






## Boîtes de sol pour service en affleurement

### Série 640 — Plaques couvercles métalliques MopTite™c






N° de cat.	Description	Fini	Ctn Std
P-64-1/2	Pauchon 1/2 no NDC	Laiton	
P-64-1/2-AL	Bouchon 1/2 po NPS	Aluminium	4
P-64-3/4	Daughan 2/4 na NDC	Laiton	
P-64-3/4-AL	Bouchon 3/4 po NPS	Aluminium	
P-64-1	Pauchan 1 no NDC	Laiton	
P-64-1-AL	Bouchon 1 po NPS	Aluminium	
P-64-1-1/4	1Bouchon 1-1/4 po NPS	Laiton	
P-64-1-1/4-AL	1Bouchoff 1-1/4 po NP3	Aluminium	
P-64-2	Payahan 2 na UN	Laiton	
P-64-2-AL	Bouchon 2 po UN	Aluminium	
P-64-1/2-2	Develope 1/0 et 0 me UN	Laiton	
P-64-1/2-2-AL	Bouchons 1/2 et 2 po UN	Aluminium	
P-64-3/4-2	Develope 0/4 at 0 mg UN	Laiton	
P-64-3/4-2-AL	Bouchons 3/4 et 2 po UN	Aluminium	
P-64-2-5/8	Daughan 2 F/0 no LIN	Laiton	
P-64-2-5/8-AL	Bouchon 2-5/8 po UN	Aluminium	
P-64-DU	Bouchons 1-7/16 po dia.	Laiton	
P-64-DU-AL	pour prise double	Aluminium	
P-64-DS	Capuchon articulé	Laiton	
P-64-DS-AL	pour prise double	Aluminium	
P-64-GFCI	Capuchon articulé	Laiton	
P-64-GFCI-AL	pour prise DDFT	Aluminium	

Les nouveaux couvercles MopTite<sup>MC</sup> surpassent les exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage

#### Série 640 — Couvercles non métalliques étanches MopTite™c



- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis #8-32 x 7/16 po incluses
- Dimensions extérieures : 3 x 4-1/2 po





N° de cat.	Description	Couleur	Ctn Std	
P-64-P-URC-BLK		Noir		
P-64-P-URC-GRY	Couvercle universel	Gris	4	
P-64-P-URC-BGE		Beige		
P-64-P-BP-BLK*		Noir		
P-64-P-BP-GRY*	Couvercle non troué	Gris		
P-64-P-BP-BGE*		Beige	4	

<sup>\*</sup> Non certifiés CSA. Les nouveaux couvercles MopTite<sup>MC</sup> surpassent les exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.

