



Boîtes de sol pour service en affleurement

Série 68-P — Boîtes de sol rondes non métalliques



68-P

Épaisseur de paroi : 3/16 po



Ces boîtes assurent un service en affleurement du sol pour l'électricité et les communications/données. Elles s'installent dans les planchers de béton et conviennent aux applications sur **tapis, carreaux et bois**.

- Construction robuste de PVC rigide anticorrosion
- Installation facile, sans besoin de mise à niveau puisque la boîte se coupe au niveau du béton après la coulée
- Convient aux conduits en PVC de type standard (manchons réducteurs 1, 3/4 et 1/2 po inclus)
- Livrées avec couvercle à boue et six bouchons pour manchons



N° de cat.	Dimensions (po)			Réglage après coulée (po)	Vol. max. (po cu)	Taraudage pour conduits standard (po)	Plaques couvercles pour tapis	Appareils	Ctn std
	A	B	C						
68-P	5-5/32	6	6-3/8	Aucun	100	(4) 3/4 (2) 1	Séries P-60 et P-68	Prises simple, double ou voix/données	8

Coulée minimale : 3 po. Volume : 17 po cu par pouce de profondeur de boîte. Remarque : Pour fixer les plaques couvercles aux boîtes de sol 68-P, vous devez utiliser l'anneau de réglage 68-PAR.

Série 68-P — Anneau de réglage



N° de cat.	Description	Ctn std
68-PAR	Anneau de réglage non métallique	8

Anneau de réglage non métallique avec queue de cochon et brides de retenue. Nécessaire au montage des couvercles des séries P60 et P68 aux boîtes de sol 68-P (non requis pour les nécessaires faible/haute tensions).

Série 68-P — Bordure décorative métallique pour carreaux



- Ces bordures décoratives pour carreaux sont offertes en laiton et en aluminium pour l'installation en affleurement de plaques métalliques dans des revêtements de linoléum, bois ou tapis. Nécessaires au montage des plaques couvercles de la série P60 mais ne sont pas pour les plaques couvercles P68, P60-CACP, P60-CACP-AL ou P60-3/4-2-CACP.

N° de cat.	Description	Ctn std
68P-FL	Bordure décorative en métal	8

Nécessaires au montage des plaques couvercles P-60 aux boîtes de sol 68-P.

Boîtes de sol pour service en affleurement

Série 68-P – Plaques couvercles métalliques étanches MopTite^{MC} pour tapis

- Fini laiton poli
- Vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
- Pour de l'aluminium dépoli, ajoutez le suffixe AL au numéro de catalogue



P-60-CACP



P-60-3/4-2-CACP

Plaque couvercle monopièce en laiton massif pour tapis. Service communications
D.E. : 4-3/4 po. Trous de montage : 3/8 po dia.



P-60-CACP-GFCI



P-60-CP



N° de cat.	Description	Fini	Ctn std
P-60-CP•	Plaque couvercle pour tapis, 5-11/16 po dia.	Laiton	4
P-60-CP-AL•	Plaque couvercle pour tapis	Aluminium	
P-60-CACP	Plaque couvercle monopièce pour tapis	Laiton	
P-60-CACP-AL		Aluminium	
P-60-3/4-2-CACP	Plaque couvercle monopièce pour tapis avec bouchons 3/4 et 2 po	Laiton	
P-60-3/4-2-CACP-AL		Aluminium	
P-60-CACP-GFCI•	Plaque couvercle monopièce pour tapis avec capuchon articulé pour prise DDFT	Laiton	
P60-CACP-GFI-AL•		Aluminium	

• Pour fixer les couvercles aux boîtes de sol 68-P, vous devez utiliser les bordures décoratives 68P-FL ou 68P-FL-AL. Les nouvelles plaques couvercles MopTite^{MC} surpassent les exigences d'exclusion des eaux de nettoyage des normes UL 514A et 514C.

Série 68-P – Plaques couvercles non métalliques étanches MopTite^{MC} pour tapis

Plaque non métallique pour prise simple (SRC) avec plaque de tapis et couvercle harmonisés.
D.E. 6 po




Ouverture 1-13/32 po dia.

Couvercle non métallique pour service au sol (FSC) avec bouchon fileté 1 po. Convient à la plupart des appareils de service en saillie avec plaque de tapis harmonisée.
D.E. 6 po



Plaque non métallique pour prises doubles voix/données (DRC) avec plaque couvercle harmonisée pour tapis
D.E. 6 po



N° de cat.	Description	Couleur	Ctn std
P-68-SRC-GRY	Pour prise simple	Gris	4
P-68-SRC-BRN		Brun	
P-68-SRC-BGE		Beige	
P-68-SRC-BLK		Noir	
P-68-FSC-GRY	Avec bouchon fileté 1 po NPS	Gris	4
P-68-FSC-BRN		Brun	

N° de cat.	Description	Couleur	Ctn std
P-68-FSC-BGE	Avec bouchon fileté 1 po NPS	Beige	4
P-68-FSC-BLK		Noir	
P-68-DRC-GRY	Pour prise double	Gris	4
P-68-DRC-BRN		Brun	
P-68-DRC-BGE		Beige	
P-68-DRC-BLK		Noir	

Les nouvelles plaques couvercles MopTite^{MC} surpassent les exigences d'exclusion des eaux de nettoyage des normes UL 514A et 514C

Boîtes de sol pour service en affleurement

Séries 68 et 600 — Plaques couvercles étanches MopTite^{MC}



P-60-1/2
Bouchon 1/2 po NPS



P-60-3/4
Bouchon 3/4 po NPS



P-60-1
Bouchon 1 po NPS



P-60-1-1/4
Bouchon 1-1/4 po NPS



P-60-2*
Bouchon 2 po dia.



P-60-2-5/8*
Bouchon 2-5/8 po dia.



P-60-1/2-2*
Bouchons 1/2 et 2 po dia.



P-60-3/4-2*
Bouchons 3/4 et 2 po dia.



P-60-DR*
Capuchon articulé pour prise double



P-60-GFCI*
Capuchon articulé pour prise DDFT



P-60-DS*
Capuchons articulés




P-60-DU*
Bouchons 1-7/16 po pour prise double



- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 7/16 po incluses
- Diamètre extérieur : 4 po

N° de cat.	Description	Fini	Ctn std
P-60-1/2	Bouchon 1/2 po NPS	Laiton	4
P-60-1/2-AL		Aluminium	
P-60-3/4	Bouchon 3/4 po NPS	Laiton	
P-60-3/4-AL		Aluminium	
P-60-1	Bouchon 1 po NPS	Laiton	
P-60-1-AL		Aluminium	
P-60-1-1/4	Bouchon 1-1/4 po NPS	Laiton	
P-60-1-1/4-AL		Aluminium	
P-60-2	Bouchon 2 po dia.	Laiton	
P-60-2-AL		Aluminium	
P-60-2-5/8	Bouchon 2-5/8 po dia.	Laiton	
P-60-2-5/8-AL		Aluminium	
P-60-1/2-2	Bouchons 1/2 et 2 po dia.	Laiton	
P-60-1/2-2-AL		Aluminium	
P-60-3/4-2	Bouchons 3/4 et 2 po dia.	Laiton	
P-60-3/4-2-AL		Aluminium	
P-60-DR	Capuchon articulé pour prise double	Laiton	
P-60-DS	Capuchons articulés individuels pour prise double	Laiton	
P-60-DS-AL		Aluminium	
P-60-DU	Deux bouchons 1-7/16 po pour prise double	Laiton	
P-60-DU-AL		Aluminium	
P-60-GFCI	Capuchon articulé pour prise DDFT	Laiton	
P-60-GFCI-AL		Aluminium	

Vous devez utiliser les bordures décoratives 68P-FL ou 68P-FL-AL pour fixer les plaques couvercles aux boîtes de sol 68-P. Les nouveaux couvercles étanches MopTite^{MC} surpassent les exigences d'exclusion des eaux de nettoyage des normes UL 514A et 514C. Pour les pièces de rechange, voir aux pp. C86 – C87.



* Plaque d'assise en acier incluse pour l'installation des prises

Boîtes de sol pour service en affleurement

Série non métallique 68-P — Nécessaires faible/haute tensions



- La paroi de séparation des tensions compte des traits de coupe où vous pouvez facilement la couper à la profondeur de coulées de 3 à 6 po
- La plaque de finition est dotée de plaques informatiques amovibles qui peuvent être remplacées par des plaques pour prises standard doubles ou DDFT
- Dans les plaques informatiques du nécessaire, il y a 4 ouvertures pour fiches keystone standard. Toutefois, d'autres grandeurs d'ouvertures sont offertes pour les fiches Ortronic, Avaya, Panduit et Hubbell
- Le dispositif à enclenchement Snap-Lock sert à retenir le capuchon des couvercles MopTite^{MC}. Aucune vis à serrer. Il s'agit simplement d'appuyer sur le capuchon pour qu'il s'enclenche. Une garniture d'étanchéité installée en usine surpasse les exigences UL d'exclusion des eaux de nettoyage pour les planchers en tapis, carreaux et bois
- Les couvercles MopTite^{MC} sont offerts en laiton ou en aluminium massifs
- Le nécessaire contient tous les éléments nécessaires à une installation standard (boîte de sol 68P, fiches informatiques et prises non incluses)



N° de cat.	Description	Ctn std
68P-DV-KIT-BRS	Avec couvercle en laiton	1
68P-DV-KIT-AL	Avec couvercle en aluminium	
68P-DV-DP-ORT*	Plaque informatique Ortronic pour 2 prises	10
68P-DV-DP-PAN*	Plaque informatique Panduit pour 2 prises	
68P-DV-DP	Plaque informatique standard pour 4 prises keystone	

* Non certifiés CSA. Les plaques informatiques keystone sont des composants standard du nécessaire. Les autres types de plaques informatiques sont offerts par T&B mais doivent être commandés séparément.