



Boîtes pour colombages d'acier


Boîtes pour appareil



CI3102-LSSAX




CI3102-LSSAX




CI2104-SSX



CI2104-LSSA-2X




CI2104-LSSX



CI2104-LSS1X-1



CI2104-LSS2X-1



CI2104-LSS3X-1



CI-2104-LSS-2X



CI-2104-LSS-3X



CISSX-6




N° de cat.	Capacité (po ³)	Largeur (po)	Caractéristiques Brides	Débouchures			Débouchures Bouts
				1/2 po bouts	1/2 po fond	3/4 po bouts	
Boîtes pour appareil – 2 po Profond – Groupables 3 po de haut							
CI3102-LSSAX	12,0	2	BX/Loomex	–	–	–	4
CI3102-SSX	12,0	2	–	2	–	–	–
Boîtes pour appareil – 2 1/2 po Profond – Pré-groupées – 3 po de haut							
CI2104-LSSAX	12,5	2	BX/Loomex	–	–	–	4
CI2104-LSSA-2X	25,0	3 ³ / ₄	BX/Loomex	–	–	–	8
CI2104-LSSA-3X	37,5	5 ¹ / ₂	BX/Loomex	–	–	–	12
CI2104-LSSA-4X	50,0	7 ³ / ₈	BX/Loomex	–	–	–	16
CI2104-LSSX	12,5	2	Loomex/BX	–	–	–	4
CI2104-LSS1X-1	12,5	2	Loomex/BX	–	–	–	4
CI2104-LSS2X-1	25,0	3 ³ / ₄	Loomex/BX	–	–	–	8
CI2104-LSS3X-1	37,5	5 ¹ / ₂	Loomex/BX	–	–	–	12
CI-2104-LSS-2X	25,0	3 ³ / ₄	Loomex/BX	–	–	–	8
CI-2104-LSS-3X	37,5	5 ¹ / ₂	Loomex/BX	–	–	–	12
CI2104-LSS-4X	50,0	7 ³ / ₈	Loomex/BX	–	–	–	16


N° de cat.	Description
Support équerres	
CISSX-6	Supports de prolongement pour colombage en métal

Boîtes pour colomages d'acier

Boîtes pour appareil




CI3104-KSSX




CI3104-KSSX-5/8



CI3104-KSSX-NG*




BC3104-KSS1X-1




BC3104-LSSAX




BC3104-LSSX



BC3104-LSSAX-NG*




CI3104-LSS1X-1




CI3104-LSSA1X-1



CI1504-LSSAX



CI3004-LSSAX-1



CI3004-LSSX-1



CISSX-6

* Support intégré robuste et réglable qui fournit un support solide jusqu'à une distance de 3-1/2 po des colomages d'acier.



N° de cat.	Capacité (po ³)	Caractéristiques Brides	Débouchures		Débouchures Bouts
			1/2 po bouts	1/2 po fond	
Boîtes pour appareil – 2 1/2 po Profond – Groupables – 3 po x 2 po					
CI3104-KSSX	16,0	–	2	2	–
CI3104-KSSX-5/8	16,0	–	2	2	–
CI3104-KSSX-NG*	16,0	–	2	2	–
BC3104-KSS1X-1	16,0	–	2	2	–
BC3104-LSSAX	16,0	BX/Loomex	–	–	4
BC3104-LSSAX-NG*	16,0	BX/Loomex	–	–	4
BC3104-LSSX	16,0	Loomex/BX	–	–	4
CI3104-LSS1X-1	16,0	Loomex/BX	–	–	4
CI3104-LSSA1X-1	16,0	BX/Loomex	–	–	4
CI3104-SSX	16,0	Loomex/BX	2	2	–
Boîtes pour appareil – 2 1/2 po Profond – Non-Groupables – 3 po x 2 1/4 po					
CI1504-LSSAX	15,0	Loomex/BX	–	–	4
Boîtes pour appareil – 3 po Profond – Groupables – 3 po x 2 po					
CI3004-LSSAX-1	18,0	BX/Loomex	–	–	4
CI3004-LSSX	18,0	Loomex/BX	–	–	4
CI3004-LSSX-1	18,0	Loomex/BX	–	–	4

* Support intégré robuste et réglable qui fournit un support solide jusqu'à une distance de 3-1/2 po des colomages d'acier avec vis de mise à la terre surélevée.


N° de cat.	Description
Support équerres	
CISSX-6	Supports de prolongement pour colomage en métal de 6 po

Boîtes pour colombages d'acier


Boîtes de puissance / communication 347 V




CI1204-LSSAX-HV




CI4204-KSSX




CI4204-LSSX




CI4204-LSSAX



CI4304-LSSX



CI4304-LSSAX



CI1204-SSX-HV



CI1204-SS1X-HV-1



CISSX-6



N° de cat.	Capacité (po ³)	Caractéristiques Brides	Débouchures		Débouchures Bouts
			¹ / ₂ po bouts	¹ / ₂ po fond	
Boîtes 347 V – 2¹/₂ po Profond – Groupables – 3 po x 2¹/₄ po					
CI1204-SSX-HV	19,5	–	2	–	–
CI1204-LSSAX-HV	19,5	BX/Loomex	–	–	4
CI1204-SS1X-HV	16,0	–	2	–	–
Boîtes de puissance / communication – 2¹/₂ po Profond – Pré-Groupées – 3 po x 2 po / groupe					
CI4204-KSSX	12,5 / groupe	–	4	4	–
CI4204-LSSX	12,5 / groupe	Loomex/BX	2	2	4
CI4204-LSSAX	12,5 / groupe	BX/Loomex	2	2	4
CI4204-LSSAX-1	12,5 / groupe	BX/Loomex	2	2	4
CI4304-LSSX	12,5 / groupe	Loomex/BX	–	–	4
CI4304-LSSAX	12,5 / groupe	BX/Loomex	–	–	4

N° de cat.	Description
CISSX-6	Supports de prolongement pour colombage en métal de 6 po

Boîtes pour colompages d'acier

Boîtes carrées de 4 po et 4 1¹/₁₆ po et boîtes octogonales de 4 po



BC52151-KSSX



BC52151-KSSX-NG*



BC52171-KSSX



BC52171-KSSX-1/2



BC52171-1-SSX-1/2




CI72171-KSSX



CI54151-KSSX



BC54151-LSSAX



BC54151-LSSAX-NG*



BC1110-SSX



CI54171-KSSX



CI54171-KSSX-5/8



BC52171-KSSXHVKIT

* Support intégré robuste et réglable qui fournit un support solide jusqu'à une distance de 3-1/2 po des colompages d'acier.



N° de cat.	Capacité (po³)	Brides	Débouchures				Débouchures 1 po côtés	Débouchures côtés
			1/2 po côtés	1/2 po fond	3/4 po côtés	3/4 po fond		
Boîtes carrées 4 po – 1 1/2 po Profond								
BC52151-KSSX	21,0	-	7	4	3	2	-	-
BC52151-KSSX-NG*	21,0	-	7	4	3	2	-	-
Boîtes carrées 4 po – 2 1/8 po Profond								
BC52171-KSSX	30,0	-	7	4	3	2	-	-
BC52171-KSSX-NG*	30,0	-	7	4	3	2	-	-
BC52171-KSSX-1/2	30,0	-	7	4	3	2	-	-
BC52171-KSSX-F1	30,0	-	6	4	2	2	-	-
BC52171-1-SSX-1/2	30,0	-	-	4	-	2	2	-
Boîtes carrées 4 1/16 po – 2 1/8 po Profond								
CI72171-KSSX	42,0	-	8	4	4	2	-	-
Boîtes octogonales 4 po – 1 1/2 po Profond								
CI54151-KSSX	15,0	-	2	1	2	2	-	-
BC54151-LSSAX	15,0	BX/Loomex	-	1	-	-	-	4
BC54151-LSSAX-NG*	15,0	BX/Loomex	-	1	-	-	-	4
Boîtes octogonales 4 po – 2 1/8 po Profond								
CI54171-KSSX	21,0	-	2	4	2	2	-	-
CI54171-KSSX-5/8	21,0	-	2	4	2	2	-	-
Boîtes carrées 4 po – 2 1/8 po Profond								
BC52171-KSSXHVKIT	33,6	-	6	-	2	-	-	-

* Support intégré robuste et réglable qui fournit un support solide jusqu'à une distance de 3-1/2 po des colompages d'acier avec vis de mise à la terre surélevée.

N° de cat.	Capacité (po³)	Caractéristiques				Débouchures 1/2 po côtés
		Équerres	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po bouts	1/2 po fond	
Boîtes carrées 4 po – 1 1/2 po Profond						
BC1110-SSX	16,5	"SSX"	oui	7	4	3