Plaques de finition pour tapis MopTite

Série 68

01 P-60-3/4-2-CACP
- Fini laiton poli
- Plaque de finition pour tapis et plaque couvercle ¾ po–2 po intégrées dans une unité
- Garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
- Diamètre extérieur de 5¾ po

02 P-60-CP
- Fini laiton poli
- Vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
- Pour de l'aluminium dépoli, ajoutez le suffixe AL au numéro de catalogue

03 P-60-LCP
- Polycarbonate translucide
- Fini texturé

04 P-60-CACP
- Fini laiton poli
- Plaque de finition pour tapis et plaque couvercle prise double intégrées dans une unité

05 P-60-CACP-GFCI
- Plaque de finition pour tapis monopièce en laiton pour prise DDFT
- Diamètre extérieur de 5¾ po

01

02

03

04

05

N° cat.	Description	Ctn std
P-60-CP	Plaque de finition pour tapis en laiton, diamètre de 5 11/16 po	4
P-60-CPAL	Plaque de finition pour tapis en aluminium	4
P-60-LCP	Plaque de finition pour tapis en polycarbonate, diamètre de 5 3/8 po	4
P-60-CACP	Plaque de couvercle de tapis monopièce en laiton	4
P-60-CACP-AL	Tapis monopièce en aluminium	4
P-60-3/4-2-CACP	Plaque de finition pour tapis monopièce en laiton avec bouchons ¾ po–2 po	4
P60-3/4-2-CACP-AL	Plaque de finition pour tapis monopièce en aluminium avec bouchons ¾ po–2 po	4
P60-CACP-GFCI	Plaque de finition pour tapis monopièce en laiton pour prise DDFT	4
P60-CACP-GFCI-AL	Plaque de finition pour tapis monopièce en aluminium pour prise DDFT	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.

Schéma



P-60-CACP

Couvercles MopTite

Série 68

Caractéristiques et avantages :

- Fini poli
- Garniture d'étanchéité et vis 8-32 x 7/16 po incluses
- Diamètre extérieur de 4 po

* Assise en acier incluse également pour l'installation des prises

Schémas



P-60-1/2
Taille de bouchon 1/2 po NPS



P-60-3/4
Taille de bouchon 3/4 po NPS



P-60-1
Taille de bouchon 1 po NPS



P-60-1-1/4

P-60-2*
Taille de bouchon 2 po dia.



P-60-2-5/8*
Taille de bouchon 2 5/8 po dia.



P-60-1/2-2*
Taille de bouchon
1/2 po et 2 po dia.



P-60-3/4-2*
Taille de bouchon
1/2 po et 2 po dia.



P-60-DR*
Capuchon articulé
pour prise double

P-60-DU*
Bouchons pour prise
double 17/16 po

P-60-DS*
Capuchons articulés



P-60-GFCI*
Capuchon articulé
pour prise DDFT

Schéma



N° cat.	Description	Ctn std
P-60-1/2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1/2 po NPS	4
P-60-1/2-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1/2 po NPS	4
P-60-3/4	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 3/4 po NPS	4
P-60-3/4-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 3/4 po NPS	4
P-60-1	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1 po NPS	4
P-60-1-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1 po NPS	4
P-60-1-1/4	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1 1/4 po NPS	4
P-60-1-1/4-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1 1/4 po NPS	4
P-60-2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 2 po de diamètre	4
P-60-2-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 2 po de diamètre	4
P-60-2-5/8	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 2 5/8 po de diamètre	4
P-60-2-5/8-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 2 5/8 po de diamètre	4
P-60-1/2-2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1/2 po–2 po de diamètre	4
P-60-3/4-2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 3/4 po–2 po de diamètre	4
P-60-3/4-2-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 3/4 po–2 po de diamètre	4
P-60-DR	Couvercle en laiton avec capuchon articulé pour prise double	4
P-60-DS	Couvercle en laiton pour prise double avec capuchons articulés individuels	4
P-60-DS-AL	Couvercle en aluminium pour prise double avec capuchons articulés individuels	4
P-60-DU	Couvercle en laiton avec deux bouchons pour prise double 1 7/16 po	4
P-60-DU-AL	Couvercle en aluminium avec deux bouchons pour prise double 1 7/16 po	4
P-60-GFCI	Couvercle en laiton pour prise DDFT	4
P-60-GFCI-AL	Couvercle en aluminium pour prise DDFT	4

Vous devez utiliser les bordures décoratives 68P-FL ou 68P-FL-AL pour fixer les couvercles à la boîte de sol 68-P.
Les couvercles MopTite surpassent les exigences d'exclusion des eaux de nettoyage des UL/CSA 514A et 514C.

Boîtes de sol multigroupe pour service électrique et communications

Série 740

Fabriquées par ABB, les boîtes de sol en acier estampillé de la série 740 sont un complément aux boîtes de sol en fonte des séries 640 et 840. Ces boîtes assurent un service en affleurement du sol pour l'électricité, les communications et les données. Ces boîtes à plusieurs groupes permettent à l'usager d'installer des services basse tension et haute tension dans une seule boîte de sol. La série 740 convient aux applications sur du tapis et des tuiles.

Caractéristiques et avantages :

- Disponibles en modèles peu profond (2 5/8 po) et profond (3 5/8 po)
- Disponibles en modèles un, deux et trois groupes
- **Les boîtes deux et trois groupes sont livrées avec des parois de division à installer par l'usager**
- Construction en acier prégalvanisé de calibre 16
- Réglables au moyen de quatre pattes de mise à niveau extérieures pour un réglage avant coulée de 2 po et au moyen d'un anneau de mise à niveau intérieur pour un réglage après coulée de 1 1/4 po
- Débouchures de grandeurs variées de 1/2 po à 1 1/4 po
- Les boîtes utilisent les accessoires métalliques et non métalliques de la série 640P avec la méthode d'installation en une seule étape
- Expédiées avec capuchon à boue jetable pour éviter l'infiltration du béton durant la coulée

Schéma



N° cat.	Description	Ctn std
741-S	Boîte de sol peu profonde en acier un groupe pour construction sur béton	4
742-S	Boîte de sol peu profonde en acier deux groupes pour construction sur béton	1
743-S	Boîte de sol peu profonde en acier trois groupes pour construction sur béton	1
741-D	Boîte de sol profonde en acier un groupe pour construction sur béton	4
742-D	Boîte de sol profonde en acier deux groupes pour construction sur béton	1
743-D	Boîte de sol profonde en acier trois groupes pour construction sur béton	1

Données techniques pour la série 740

	Dimensions (po)			Réglage (po)			Débouchures pour conduits (po)		
N° cat.	A	B	C	Avant la coulée	Après la coulée	Capacité par groupe	Côtés	Bouts	Bas
741-S	4	5 1/2	2 5/8	2	1 1/2	29 po³	(2) 3/4	(2) 1/2	(1) 1/2 et (1) 3/4
742-S	7 1/4	5 1/2	2 5/8	2	1 1/2	26 po³	(4) 3/4	(2) 1/2	(2) 1/2 et (2) 3/4
743-S	10 1/4	5 1/2	2 5/8	2	1 1/2	26 po³	(6) 3/4	(2) 1/2	(3) 1/2 et (3) 3/4
741-D	4	5 1/2	3 5/8	2	1 1/2	48 po³	(2) 3/4	(2) 1 1/4	(1) 1/2 et (1) 3/4
742-D	7 1/4	5 1/2	3 5/8	2	1 1/2	41 po³	(2) 1/2 et (2) 3/4	(2) 1 1/4	(2) 1/2 et (2) 3/4
743-D	10 1/4	5 1/2	3 5/8	2	1 1/2	41 po³	(3) 1/2 et (3) 3/4	(3) 1 1/4	(3) 1/2 et (3) 3/4

Couvercles MopTite

Série 740



Nécessaires de pose pour tapis pour la série 740

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
641P-CACA	Bordure de tapis un groupe	Aluminium	4
641P-CACB	Bordure de tapis un groupe	Laiton	4
641P-CAC-BGE	Bordure de tapis un groupe	Beige non métallique	4
641P-CAC-BLK	Bordure de tapis un groupe	Noir non métallique	4
641P-CAC-GRY	Bordure de tapis un groupe	Gris non métallique	4
642P-CACA	Bordure de tapis deux groupes	Aluminium	4
642P-CACB	Bordure de tapis deux groupes	Laiton	4
642P-CAC-BGE	Bordure de tapis deux groupes	Beige non métallique	4
642P-CAC-BLK	Bordure de tapis deux groupes	Noir non métallique	4
642P-CAC-GRY	Bordure de tapis deux groupes	Gris non métallique	4
643P-CACA	Bordure de tapis trois groupes	Aluminium	4
643P-CACB	Bordure de tapis trois groupes	Laiton	4
643P-CAC-BGE	Bordure de tapis trois groupes	Beige non métallique	4
643P-CAC-BLK	Bordure de tapis trois groupes	Noir non métallique	4
643P-CAC-GRY	Bordure de tapis trois groupes	Gris non métallique	4

Schémas



Nécessaire de pose pour tapis

Nécessaires de pose pour tuiles pour la série 740

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
641P-TACA	Bordure de tuiles un groupe	Aluminium	4
641P-TACB	Bordure de tuiles un groupe	Laiton	4
641P-TAC-BGE	Non métallique	Beige	4
641P-TAC-BLK	Non métallique	Noir	4
641P-TAC-GRY	Non métallique	Gris	4
642P-TACA	Bordure de tuiles deux groupes	Aluminium	4
642P-TACB	Bordure de tuiles deux groupes	Laiton	4
642P-TAC-BGE	Non métallique	Beige	4
642P-TAC-BLK	Non métallique	Noir	4
642P-TAC-GRY	Non métallique	Gris	4
643P-TACA	Bordure de tuiles trois groupes	Aluminium	4
643P-TACB	Bordure de tuiles trois groupes	Laiton	4
643P-TAC-BGE	Non métallique	Beige	4
643P-TAC-GRY	Non métallique	Gris	4

Schémas



Nécessaire de pose pour tuiles

Couvercles MopTite

Série 740

P-64-DS*
Capuchons articulés pour prise double



P-64-2-5/8*
Bouchon 2⅝ po dia.



P-64-3/4-2*
Bouchon ¾ po et 2 po dia.

P-64-DU*
Bouchons pour prise double 1$^{7}/_{16}$ po



P-64-GFCI
Bouchon pour prise DDFT



P-64-1/2
Bouchon ½ po NPS



P-64-3/4
Bouchon ¾ po NPS



P-64-1
Bouchon 1 po NPS



P-64-1-1/4
Bouchon 1¼ po NPS



P-64-2*
Bouchon 2 po dia.



P-64-1/2-2*
Bouchons ½ po et 2 po dia.

*Comprend également une assise pour prise, comme les autres.

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-64-1/2	Couvercle avec bouchon ½ po NPS	Laiton	4
P-64-3/4	Couvercle avec bouchon ¾ po NPS	Laiton	4
P-64-3/4-AL	Couvercle avec bouchon ¾ po NPS	Aluminium	4
P-64-1	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Laiton	4
P-64-1-AL	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Aluminium	4
P-64-1-1/4	Couvercle avec bouchon 1¼ po NPS	Laiton	4
P-64-1-1/4-AL	Couvercle avec bouchon 1¼ po NPS	Aluminium	4
P-64-2	Couvercle avec bouchon 2 po UN	Laiton	4
P-64-2-AL	Couvercle avec bouchon 2 po UN	Aluminium	4
P-64-1/2-2	Couvercle avec bouchon ½ po et 2 po UN	Laiton	4
P-64-1/2-2-AL	Couvercle avec bouchon ½ po et 2 po UN	Aluminium	4
P-64-3/4-2	Couvercle avec bouchon ¾ po et 2 po UN	Laiton	4
P-64-3/4-2-AL	Couvercle avec bouchon ¾ po et 2 po UN	Aluminium	4
P-64-2-5/8	Couvercle avec bouchon 2⅝ po UN	Laiton	4
P-64-2-5/8-AL	Couvercle avec bouchon 2⅝ po UN	Aluminium	4
P-64-DU	Couvercle pour prise double avec bouchons 1$^{7}/_{16}$ po	Laiton	4
P-64-DU-AL	Couvercle pour prise double avec bouchons 1$^{7}/_{16}$ po	Aluminium	4
P-64-DS	Couvercle avec capuchons articulés pour prise double	Laiton	4
P-64-DS-AL	Couvercle avec capuchons articulés pour prise double	Aluminium	4
P-64-GFCI	Couvercle avec capuchon articulé pour prise DDFT	Laiton	4
P-64-GFCI-AL	Couvercle avec capuchon articulé pour prise DDFT	Aluminium	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.
Pour les bouchons d'obturation de remplacement, consultez la page C115.

Schéma



Dimensions de la plaque

Couvercles non métalliques MopTite
Série 740



Caractéristiques et avantages :
- Garniture d'étanchéité et vis 8-32 x 1 po incluses
- Dimensions extérieures de 3 po x 4 1/2 po
- Tous les couvercles répondent aux exigences MopTite

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P64P-URC-BLK	Couvercle universel	Noir	4
P64P-URC-GRY	Couvercle universel	Gris	4
P64P-URC-BGE	Couvercle universel	Beige	4
P64P-URC-BRN	Couvercle universel	Brun	4
P64P-BP-BLK	Couvercle sans ouverture	Noir	4
P64P-BP-GRY	Couvercle sans ouverture	Gris	4
P64P-BP-BGE	Couvercle sans ouverture	Beige	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.
* 5 pièces incluses, voir l'illustration ci-dessus.

Plaques non métalliques de finition pour tapis
Série 740

Caractéristiques et avantages :
- Matériau en polycarbonate
- Fini texturé

N° cat.	Nombre de groupes	Description	Fini	Ctn std
P64P-CP-BLK	1	Plaque de finition pour tapis un groupe	Noir	4
P64P-CP-GRY	1	Plaque de finition pour tapis un groupe	Gris	4
P64P-CP-BGE	1	Plaque de finition pour tapis un groupe	Beige	4
P64P-CP-BRN	1	Plaque de finition pour tapis un groupe	Brun	4
P64P-2G-CP-BLK	2	Plaque de finition pour tapis deux groupes	Noir	4
P64P-2G-CP-GRY	2	Plaque de finition pour tapis deux groupes	Gris	4
P64P-2G-CP-BGE	2	Plaque de finition pour tapis deux groupes	Beige	4
P64P-2G-CP-BRN	2	Plaque de finition pour tapis deux groupes	Brun	4
P64P-3G-CP-BLK	3	Plaque de finition pour tapis trois groupes	Noir	4
P64P-3G-CP-GRY	3	Plaque de finition pour tapis trois groupes	Gris	4
P64P-3G-CP-BGE	3	Plaque de finition pour tapis trois groupes	Beige	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.

Boîtes de sol pour une prise électrique à sangle courte ou communications

Série 88

Application de raccord de service

Les boîtes de sol rondes de la série 88 assurent un service en affleurement du sol pour l'électricité ou les communications et données. Elles conviennent à l'usage sur du tapis et des tuiles.

Série 88

Série 88 – Caractéristiques et avantages

- Construction en acier estampillé, étanche au béton, semi-réglable
- Corps et quincaillerie électrogalvanisés
- Les vis de mise à niveau extérieures et l'anneau de réglage vertical fileté permettent le réglage au niveau du plancher fini
- Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Débouchures ½ po et ¾ po – Toutes les débouchures de la paroi du fond sont accessibles
- Utilise les couvercles MopTite de la série P90

N° cat.	Description	Ctn std
88-S	Modèle peu profond en acier estampillé	4

Données techniques

N° cat.	Dimensions (po) A	B	C	Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Capacité maximale (po³)	Taraudage standard pour conduit (po)
88-S	3	2¾	5¾	1½	¾	23	—

N° cat.	Taraudage maximal pour conduits (po) avec manchon	sans manchon	Débouchures pour conduits (po) Côtés	Bas	Couvercles et plaques de finition pour tapis	Dispositif de câblage
88-S	—	—	(2) ½ (2) ¾	(3) ½ (2) ¾	Série P90	Une prise électrique à sangle courte

Schémas



Couvercles MopTite
Série 88



P-90-3/4-AL
Bouchon ¾ po NPS



P-90-1-AL
Bouchon 1 po NPS



P-90-1-1/4
Bouchon 1¼ po NPS

P-90-2-AL*
Bouchon 2 po dia.



P-90-1/2-2*
Bouchons ½ po
et 2 po dia.



P-90-3/4-2*
Bouchons ¾ po
et 2 po dia.

Schéma



Caractéristiques et avantages :
- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis 6-32 x ½ po incluses
- Diamètre extérieur de 2¹³⁄₁₆ po

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-90-3/4-AL	Couvercle avec bouchon ¾ po NPS	Aluminium	4
P-90-1-AL	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Aluminium	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.
* Assises en acier incluses également pour l'installation des prises.

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-90-1-1/4-AL	Couvercle avec bouchon 1¼ po NPS	Aluminium	4
P-90-2-AL	Couvercle avec bouchon 2 po UN	Aluminium	4
P-90-1/2-2	Couvercle avec bouchon ½ po et 2 po	Laiton	4
P-90-3/4-2	Couvercle avec bouchon ¾ po et 2 po	Laiton	4
P-90-3/4-2-AL	Couvercle avec bouchon ¾ po et 2 po	Aluminium	4

Accessoires
Série 88

- Capacité de 7 po³
- 15 A, 125 V, type de mise à la terre NEMA
- Montée sur une assise en acier
- Pour une utilisation avec une plaque couvercle à bouchon de 2 po de diamètre

478-G-12

N° cat.	Description	Ctn std
478-G-12	Prise de mise à la terre 15 A, 125 V, type NEMA	4

Plaque de finition pour tapis
Série 88

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis à tête plate en laiton #6-32 x 1 po incluses
- 2-20UN-2B fileté pour convenir au bouchon 694
- Diamètre extérieur de 3⅜ po avec rebord de ⅝ po



N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-90-CP	Plaque de finition pour tapis	Laiton	4