

Vue d'ensemble des rubans visuels d'identification ou d'avertissement

Les rubans E-Z-Code servent de repère visuel d'identification ou d'avertissement



Ruban d'identification codé couleurs (vinyle)

- Sert à indiquer la direction de la circulation ou à identifier les équipements
- Fabrication de vinyle auto-adhésif
- Offert en 4 largeurs et 11 couleurs
- Pour plus de détails, voir page E35




Ruban d'enfouissement

- Sert d'avertissement aux opérateurs de machinerie lourde que des câbles ou des tuyaux sont enfouis sous terre, avant que des dommages puissent être causés
- Conçu pour enfouissement direct entre 12 po et 18 po sous la surface, directement au-dessus du câble ou du tuyau
- Légendes pour l'électricité, l'eau, le téléphone, le gaz, les égouts, les câbles optiques et les câbles haute tension
- Impression en noir sur fonds de couleurs vives inaltérables
- Largeurs offertes : 3 po et 6 po
- Pour plus de détails, voir pages E36-E37



Ruban pour barricades

- Convient à l'usage intérieur et extérieur
- Offert avec les légendes CAUTION (avertissement) sur fond jaune ou DANGER sur bandes rouge et blanc
- Pour plus de détails, voir pages E36-E37



Ruban souterrain repérable

- Sert à identifier des câbles souterrains pour en faciliter le repérage ultérieur
- Ruban à endos métallique repérable au détecteur de métal s'il n'est pas enfoui plus de 18 po sous terre
- Légendes pour l'électricité, l'eau, le téléphone, le gaz, le pétrole, les égouts, les lignes haute tension, les lignes de câblodistribution et les câbles en fibre optique
- Impression en noir sur fond de couleurs vives
- Largeurs offertes : 3 po et 6 po
- Pour plus de détails, voir page E37

Ruban d'identification codé couleurs et rubans de pose au plancher

Épargnez temps et argent, évitez la peinture



Ruban d'identification en vinyle codé couleur

- Sert d'avertissement concret de risque, d'identification des équipements, de limite des aires de circulation et des articles d'entretien
- Choix de différentes largeurs
- Plusieurs couleurs offertes

Ruban 1 po N° de cat.	Ruban 2 po N° de cat.	Ruban 4 po N° de cat.	Couleur
AA-1121	BA-1121	NA-1121	Argent
-	BA-1122	-	Noir
AA-1123	BA-1123	-	Bleu
AA-1124	-	-	Brun
AA-1125	BA-1125	-	Vert
AA-1126	BA-1126	-	Orange
AA-1127	BA-1127	-	Violet
AA-1128	BA-1128	-	Red
AA-1129	BA-1129	-	Blanc
AA-1130	BA-1130	-	Jaune
AA-1131	-	-	Transparent


Longueur/rouleau : 60 verges.



Ruban auto-adhésif en tissu vinyle

Ruban 2 po N° de cat.	Ruban 3 po N° de cat.	Couleur
AZ-1100	BZ-1100	Rayures noir et jaune

Longueur/rouleau : 30 verges.



Ruban adhésif en vinyle laminé

Ruban 2 po N° de cat.	Ruban 3 po N° de cat.	Couleur
AZ-2104	BZ-2104	Rayures noir et jaune
-	BZ-2106	Rayures rouge et blanc

Longueur/rouleau : 18 verges

Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

N° de cat.	Description
NA-0365	Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

Longueur/rouleau : 9 verges.

Ruban pour barricades et enfouissement

Délimitez rapidement et facilement les aires à risque ou interdits.



Ruban pour barricades

- Peu dispendieux et facile à manipuler
- Pratique et réutilisable
- Applications intérieures et extérieures

Ruban d'enfouissement

- Protection contre la possibilité d'incidents de creusage
- Placez le ruban 1 pi à 1½ pi sous la surface du sol, directement au-dessus du pipeline ou du câble
- Couleurs vives qui ne pâlisent pas pour avertir les opérateurs d'équipement qu'un pipeline ou un câble est enfoui sous le ruban, avant la possibilité de dommages
- Caractères noirs sur fond de couleur vive


Protect-a-Line^{mc} — Rubans pour barricades et enfouissement

N° de cat.	Description	Couleur
Ruban pour barricades 3 po x 1 000 pi		
NA-0250	Caution	Jaune
NA-0253	Caution construction area	Jaune
NA-0254	Caution do not enter	Jaune
NA-0256	Caution hard hat area	Jaune
NA-0257	Caution high voltage	Jaune
NA-0258	Caution men working	Jaune
NA-0261	Caution open trench	Jaune
NA-0267	Danger, on stripes	Rouge et Blanc

N° de cat.	Description	Couleur
Ruban d'enfouissement 3 po x 1 000 pi		
NA-0600	Electric line	Rouge
NA-0608	Electric line	Jaune
NA-0601	Water line	Bleu
NA-0602	Telephone line	Orange
NA-0606	High voltage line	Rouge
NA-0609	Fiber optic cable	Orange
Ruban d'enfouissement 6 po x 1 000 pi		
NA-0700	Electric line	Rouge
NA-0708	Electric line	Jaune
NA-0701	Water line	Bleu
NA-0702	Telephone line	Orange
NA-0706	High voltage line	Rouge
NA-0709	Fiber optic cable	Orange

REMARQUE : Tous les rubans pour barricades et enfouissement sont fabriqués de polyéthylène 4 mils et ne sont pas auto-adhésifs. Toutes les légendes sont imprimées en noir. L'emballage standard est de 1 rouleau de 1 000 pi

Ruban pour barricades et enfouissement



Ruban souterrain repérable


- L'endos en aluminium sert au repérage avec un détecteur de métal à une profondeur maximale de 18 po sous des surfaces de terre normale
- Méthode simple et rapide de repérer des lignes, câbles et conduits lors de rénovations ultérieures
- Caractères noirs sur fond de couleur vive

Protect-a-Line™ — Rubans pour barricades et enfouissement (suite)

N° de cat.	Description	Couleur
Ruban souterrain repérable 3 po x 1 000 pi		
NAF-0600	Electric line	Rouge
NAF-0608	Electric line	Jaune
NAF-0601	Water line	Bleu
NAF-0602	Telephone line	Orange
NAF-0603	Gas line	Jaune
NAF-0604	Oil line	Jaune
NAF-0605	Sewer line	Vert
NAF-0606	High voltage line	Rouge
NAF-0607	Cable TV line	Orange
NAF-0609	Fiber optic cable	Orange
Ruban souterrain repérable 6 po x 1 000 pi		
NAF-0700	Electric line	Rouge
NAF-0708	Electric line	Jaune
NAF-0701	Water line	Bleu
NAF-0702	Telephone line	Orange
NAF-0704	Oil line	Jaune
NAF-0705	Sewer line	Vert
NAF-0706	High voltage line	Rouge
NAF-0709	Fiber optic cable	Orange

REMARQUE : Tous les rubans pour barricades et enfouissement sont fabriqués de polyéthylène 4 mils et ne sont pas auto-adhésifs. Toutes les légendes sont imprimées en noir. L'emballage standard est de 1 rouleau de 1 000 pi.

Ruban d'identification



Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

N° de cat.	Description
NA-0365	Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

Longueur/rouleau : 9 verges



Ruban d'avertissement de lignes enfouies

N° de cat.	Description			Couleur	Poids / 100 unités
	Largeur (po)	Longueur (pi)			
RT3	3	1 000		Rouge	500
RT6	6	1 000			1 000
YT3	3	1 000		Jaune	500
YT6	6	1 000			1 000
YT3BL	3	1 000			500

MTX-MK9-USB

Applications

—
01 Onglets PP sur bobine compactadisc

—
02 Cassettes d'étiquettes sur ruban

—
03 Onglets PP dans manchons PTC

—
04 Onglets PP

—
05 Onglets PP dans manchons PT+

—
06 Onglet PO-068Q pour le marquage de câbles

—
07 Bagues-repères PO sur bobine compactadisc

—
08 Marqueur PO-068TW sur support SMOH pour le marquage de câbles

—
09 Bagues-repères sur dévidoir DN

—
10 Onglets PP montés sur un bornier



01



02



03



04



05




06



07



08



09



10