

## Boîtes tout usage et couvercles



CI2018



CI2018-SB



BC2020



BC2020-R




BC20-C-1



BC20-C-3



BC20-C-4



BC20-C-5



N° de cat.	Capacité (po <sup>3</sup> )	Caractéristiques				Débouchures	
		Équerre	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po bouts	1/2 po fond	1/2 po côtés	
<b>1 1/2 po Profond – 4 po x 2 1/4 po</b>							
CI2018	13,0	–	non	2	2	6	
CI2018-SB	13,0	“SB”	non	2	2	3	
<b>1 7/8 po Profond – 4 po x 2 1/8 po</b>							
BC2020	14,0	–	oui	2	2	6	
BC2020-R	14,0	–	–	2	–	6	

N° de cat.	Description
<b>Couvercles — Série 20</b>	
BC20-C-1	Pour réceptacle double
BC20-C-3	Pour un réceptacle simple de 1 1/2 po diam. 15 A
BC20-C-4	Sans ouverture
BC20-C-5	Pour un interrupteur

**Note :** BC2020-R peut être installé sur les séries CI2018 / BC2020.  
Couvercles : Complet avec vis de montage pour appareil.

## Boîtes tout usage et couvercles



CI1141



BC1110



CI1110-SB



BC1110-LSKO



BC1110-SSX



BC1110-R



1151 (Pour interrupteur)



1198 (Pour Decora ou DDFT)

1199  
(Pour réceptacle double)

BC11-C-1



BC11-C-2



BC11-C-3



BC11-C-4



BC11-C-5



BC11-C-10



CI11-C-10-HV



BC11-C-4-HV



BC11-C-5-HV



N° de cat.	Capacité (po <sup>3</sup> )	Caractéristiques				Débouchures	
		Équerre	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po bouts	1/2 po fond	1/2 po côtés	
<b>1 1/2 po Profond – 4 po x 2 1/4 po</b>							
CI1141	13,0	Oreilles de montage	non	2	2	6	
<b>1 7/8 po Profond – 4 po x 2 3/8 po</b>							
BC1110	16,5	–	oui	2	2	6	
CI1110-SB	16,5	“SB”	oui	2	2	3	
BC1110-R	16,5	–	–	2	–	6	
BC1110-LSKO	16,5	–	oui	2	2	–	
BC1110-SSX	16,5	“SSX”	oui	2	2	–	
<b>2 1/8 po Profond – 4 po x 2 1/2 po</b>							
1151*	18,5	–	oui	2	2	–	
1198*	18,5	–	oui	2	2	–	
1199*	18,5	–	oui	2	2	–	

\* Répertoriés cULus

N° de cat.	Description	N° de cat.	Description
<b>Couvercles – Série 11</b>			
BC11-C-1	Pour un réceptacle double	BC11-C-10	Decora/DDFT
BC11-C-2	Pour un réceptacle simple verrouillable de 1-19/32 po diam. 20 A	CI11-C-10-HV	Une (1) prise Decora 347 V
BC11-C-3	Pour un réceptacle simple de 1-19/32 po diam. 15 A	BC11-C-4-HV	Une (1) plaque non trouée 347 V
BC11-C-4	Sans ouverture	BC11-C-5-HV	Pour un (1) interrupteur à bascule
BC11-C-5	Pour un (1) interrupteur à bascule		

Note : Couvercles : Complet avec vis de montage pour appareil.