

Produits étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles métalliques FS et FD

Couvercles horizontaux un groupe (fonte d'aluminium)

	N° de cat.	Description	Ctn std
	CCD-FS	Gris – montage sur boîte (zinc)	50



	CFSH-G	Une prise DDFT – montage sur boîte	25
--	--------	------------------------------------	----



	CWPDR-FS	Une prise double – montage sur boîte	25
--	----------	--------------------------------------	----



Couvercles verticaux un groupe (fonte d'aluminium)

	N° de cat.	Description	Ctn std
	CFSR-G	Une prise DDFT – montage sur boîte	25



Couvercles horizontaux un groupe (fonte d'aluminium)

	N° de cat.	Description	Grosseur nominale (po)	Diamètre max. de la face d'appareil	Ctn std
Série CFSR*	CFSR-L	Prise simple – montage sur boîte	1 ⁹ / ₁₆	1,600	25



*Garniture d'étanchéité et vis incluses

Un groupe (fonte d'aluminium)

	N° de cat.	Description	Ctn std
	CFSB	Couvercle sans ouverture montage sur boîte	100



Produits étanches aux intempéries Red Dot


Couvercles métalliques FS et FD

Couvercles verticaux un groupe (fonte d'aluminium)



N° de cat.	A	B	F	G	K	L
CFSR-G	$4^{9/16}$	$2^{13/16}$	$3^{1/4}$	$1^{7/8}$	$2^{21/32}$	$1^{11/32}$

Schéma




Couvercles verticaux un groupe (fonte d'aluminium)



N° de cat.	A	B	F	G
CFSR-L	$4^{9/16}$	$2^{13/16}$	$3^{1/4}$	$1^{7/8}$

Schéma



*Garniture d'étanchéité et vis incluses

Produits étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles métalliques FS et FD

Deux groupes

	N° de cat.	Description	Ctn std
2CCB	2CCB*	Gris – montage sur appareil (peinture grise)	50



*cULus

Trois groupes

	N° de cat.	Description	Ctn std
3CCB	3CCB*	Couvercle sans ouverture trois groupes – montage sur appareil	25



Les couvercles sont approuvés pour des emplacements secs seulement

*cULus

Produits étanches aux intempéries Red Dot


Couvercles métalliques FS et FD

Deux groupes (fonte d'aluminium)



N° de cat.	A	B	F	G	K
2CCB	4 ⁹ / ₁₆	4 ⁵ / ₈	3 ⁹ / ₃₂	1 ¹³ / ₁₆	-

Schéma




2CCB

Trois groupes (aluminium estampé)



N° de cat.	A	B	F	G
3CCB	4 ¹ / ₂	6 ³ / ₈	3 ¹ / ₄	5 ⁵ / ₈

Schéma



3CCB

Les couvercles sont approuvés pour des emplacements secs seulement

Produits étanches aux intempéries Red Dot

Passer-fil pour pont et boîte et couvercle en acier inoxydable



Passer-fil pour pont non métallique

N° de cat.	Fini
DKG-CA	Noir

Toutes les prises fournies sont inviolables



- Capacité 37,3 po³
- Fabrication acier inoxydable 316
- Valeur nominale NEMA 3R
- Valeur nominale NEMA 4X pas en service et installée correctement
- Certifié NSF
- Répertoire cULus

Système de boîte et couvercle en service en acier inoxydable



N° de cat.	Description	Ctn std
SSE	Système de boîte et couvercle en service en acier inoxydable	1