


## Couvercles non métalliques étanches aux intempéries Carlon

### Un groupe – montage vertical

- Pour une utilisation dans des emplacements mouillés/humides
- Se monte sur une boîte ou un appareil
- Non métallique
- À peindre
- Installation facile

#### Un groupe – montage vertical



	N° de cat.	Couleur	Ctn std
<b>Prise DDFT</b>			
	WPCV-GFI-V-G	Gris	10
	WPCV-GFI-V-W	Blanc	10
	WPCV-GFI-V-B	Bronze	10

#### Prise double

	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	WPCV-DUP-V-G	Gris	10
	WPCV-DUP-V-W	Blanc	10

#### Prise 20 A

	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	E98G20N	Gris	20

Pour des prises de 20 A ou autres prises simples dont le diamètre est inférieur à 1,625 po

#### Prise 50 A


	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	WPCV-50A-G	Gris	10

Pour des prises de 50 A ou autres prises simples dont le diamètre est inférieur à 2,25 po

#### Interrupteur à bascule


	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	WPCV-TOG-G	Gris	5
	WPCV-TOG-W	Blanc	5



	N° de cat.	Couleur	Ctn std
<b>Couvercle sans ouverture</b>			
	WPCV-BLK-G	Gris	12
	WPCV-BLK-W	Blanc	12


Fourni avec garniture d'étanchéité et vis de montage en acier inoxydable

#### Prise 15 A

	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	WPCV-15A-G	Gris	10

Pour des prises de 15 A ou autres prises simples dont le diamètre est inférieur à 1,375 po

#### Prise 30 A

	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	E98G30N-CAR	Gris	10

Pour des prises de 30 A ou autres prises simples dont le diamètre est inférieur à 1,75 po

#### Interrupteur simple

	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	WPCV-SSW-G	Gris	10

#### Interrupteur poussoir

	N° de cat.	Couleur	Ctn std
	E98PSC	Gris	20


## Couvercles non métalliques étanches aux intempéries Carlon

Un groupe – montage horizontal et deux groupes

- Pour une utilisation dans des emplacements mouillés/humides
- Se monte sur une boîte ou un appareil
- Non métallique
- À peindre
- Installation facile

### Un groupe – montage horizontal




	N° de cat.	Couleur	Ctn std
<b>Prise double</b>			
	WPCV-DUP-H-G	Gris	10
	WPCV-DUP-H-W	Blanc	10

### Prise DDFT

	WPCV-DUP-V-G	Gris	10
	WPCV-GFI-H-G	Blanc	10
	WPCV-GFI-H-B	Bronze	10


### Deux groupes




	N° de cat.	Couleur	Ctn std
<b>Couvercle 2 groupes sans ouverture</b>			
	WPCV2-BLK-G	Gris	10

Fourni avec garniture d'étanchéité et vis de montage en acier inoxydable

### Combinaison prise à bascule / prise DDFT

	WPCV2-GFISWG	Gris	3
---	--------------	------	---


### Deux interrupteurs à bascule

	WPCV2-TOG-G	Gris	3
---	-------------	------	---

### Deux prises doubles

	WPCV2-DUP-G	Gris	10
	WPCV2-DUP-W	Blanc	

### Combinaison prise à bascule / prise double

	WPCV2-DUPSWG	Gris	10
---	--------------	------	----

## Couvercles non métalliques étanches aux intempéries Carlon

Couvercles pour une utilisation à l'intérieur uniquement

### Un groupe – montage sur boîte



N° de cat.	Couleur	Ctn std
------------	---------	---------

#### Interrupteur à bascule

FSCV-SW-G	FSCV-SW-G	Gris	5
-----------	-----------	------	---



#### Prise double

FSCV-DUP-G	FSCV-DUP-G	Gris	5
------------	------------	------	---



### Un groupe – montage sur appareil

N° de cat.	Couleur	Ctn std
------------	---------	---------

#### Interrupteur à bascule

E98TSCN	E98TSCN	Gris	100
---------	---------	------	-----



### 2 groupes – montage sur boîte



N° de cat.	Couleur	Ctn std
------------	---------	---------

#### Deux interrupteurs à bascule

FSCV2-SW-G	FSCV2-SW-G	Gris	5
------------	------------	------	---



#### Deux prises doubles

FSCV2-DUP-G	FSCV2-DUP-G	Gris	5
-------------	-------------	------	---

