

## Connecteur débranchable pour luminaires

Le connecteur débranchable pour luminaires Marrette protège les électriciens contre les chocs électriques lorsqu'ils sont affectés au service de luminaire fluorescents de plus de 150 V !



### Usages

- Luminaires et ballasts fluorescents (fabricants d'équipement d'origine/OEM)
- Électriciens affectés au service de luminaires fluorescents
- Personnel de maintenance en quête d'un connecteur débranchable

### Spécifications

Boîtier : Polycarbonate

Contacts : Laiton étamé

Fils de sortie intégrés : Isolés, cuivre massif, calibre 18 AWG

Cote de temp. max. : 105°C (221 °F)

Cote d'inflammabilité : UL94-V2

(VO disponible sur demande)

Cote électrique : 4 ampères, 600 volts

Conformité : Certifié CSA, répertorié UL, conforme à l'article 410.73(G) de l'édition 2005 du code national de l'électricité.



## Connecteur débranchable pour luminaires

### Renseignements sur les commandes

| Modèle | Description  |
|--------|--|
| LD2C-D | Connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (non inclus)                                |
| LD3C-D | Connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (non inclus)                               |
| LD2-C  | Nécessaire de connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (2 x 4 connecteurs 933 /sac)  |
| LD3-C  | Nécessaire de connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (6 de chacun 331 + 333 /sac) |

#### Choix d'emballages



| N° de cat.      | Format d'emballage |   | Emb. std (Min./Mult.)  |
|-----------------|--------------------|---|--|
| <b>Vrac</b>     |                    |   |  |
| LD2C-D          | Boîte              | Vendu sans connecteurs<br>Vendu en multiples de 500 | Intérieur : 50 /sac<br>Extérieur : 250 /boîte<br>Maître : 500 /boîte |
| LD3C-D          | Boîte              | Vendu sans connecteurs<br>Vendu en multiples de 500 | Intérieur : 50 /sac<br>Extérieur : 250 /boîte<br>Maître : 500 /boîte |
| <b>Ensemble</b> |                    |   |  |
| LD2-C           | Boîte              | Vendu avec connecteurs<br>Vendu en multiples de 20  | Intérieur : 50 /sac<br>Extérieur : 250 /boîte<br>Maître : 500 /boîte |
| LD3-C           | Boîte              | Vendu avec connecteurs<br>Vendu en multiples de 20  | Intérieur : 50 /sac<br>Extérieur : 250 /boîte<br>Maître : 500 /boîte |