



SÉRIE RS

Enseigne de sortie tout métal à pictogramme



Nexus®Pro




SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer les enseignes de sortie à pictogramme **Série RS de Ready-Lite™**. L'équipement fonctionnera sur une tension d'entrée universelle bifilaire de 120 Vca à 347 Vca à moins de 2,5 W et une tension d'entrée universelle bifilaire de 6 Vcc à 24 Vcc à une consommation de seulement 1 W pour les enseignes à simple face ou à double face. L'équipement conviendra au montage en applique, latéral ou plafonnier. La structure et la plaque arrière seront chacune d'une construction monopièce en acier. La ou les plaques frontales seront construites en panneaux de polycarbonate transparent robuste avec bordure opaque en blanc du fabricant. La source lumineuse consistera de diodes électroluminescentes (DEL) blanches et procurera un éclairage uniforme en mode de fonctionnement normal et en mode de secours. L'enseigne de sortie à pictogramme de la configuration autonome devra inclure une batterie au nickel-cadmium d'une tension nominale de 2,4 V et la légende demeurera éclairée en mode de secours pendant au moins deux heures suivant une panne du c.a. L'enseigne de sortie à pictogramme satisfera la norme CSA 22.2 No.141-15.

L'équipement devra être le modèle **Ready-Lite™** : _____.

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.



GRILLES DE PROTECTION

460.0079-RL	montage en applique (au mur)
460.0027-RL	montage latéral (par l'extrémité)
460.0028-RL	montage plafonnier

CONSUMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.		SPÉCIFICATIONS C.C.	
c.a. seulement	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	-	-
c.a. / c.c. standard	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	6 à 24 Vcc	moins de 1 W
c.a. / c.c. spécial	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	36, 48, 120 Vcc	moins de 2,5 W
bifilaire 120 Vca/Vcc	120 Vca	moins de 2,5 W	120 Vcc	moins de 2,5 W
autonome	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	batterie nickel-cadmium	min. 2 heures

POUR COMMANDER

SÉRIE	FACE/MONTAGE	COULEUR	TENSION	OPTIONS
RS = enseigne de sortie en acier à pictogramme	1= simple face, montage universel 2= double face, montage universel 3= face universelle, montage universel	B = noir G = gris W = blanc du manufacturier Autres couleurs disponibles.	2120 = bifilaire, 120 Vca/Vcc NEXP = Nexus ^{MD} Pro loD SP = autonome, 120 à 347 Vca U = 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc U00 = 120 à 347 Vca seulement U36 = 120 à 347 Vca, 36 Vcc U48 = 120 à 347 Vca, 48 Vcc U120 = 120 à 347 Vca, 120 Vcc	CFP = lettrage spécial, 1 bande DEL CFP2 = lettrage spécial, 2 bandes DEL D4 = flèche vers le bas 45° D9 = flèche vers le bas TP = vis inviolables ¹ U9 = flèche vers le haut U4 = flèche vers le haut 45° VR = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables ¹ ¹ 091957-RL = embout pour vis inviolables (commandé séparément) Spécifiez simple ou double face seulement.

EXEMPLE: RS1WUTP

READY-LITE

30